

Force réglable jusqu'à 650N

GA6A
GA8A

- Ressort à gaz
- Fonctionne en compression
- Amortissement au gaz (azote) et huile
- Réglable
- Matières :

Tige : acier chromé

Corps : acier

Embout : nylon

- Taille 6 : de 50N à 400N
- Taille 8 : de 100N à 540N

- A utiliser avec la tige vers le bas






- Réglage : laisser échapper du gaz avec la vis de réglage.



Livré avec embout à oeil

Utilisation

- Ouverture de capot
- Aide à l'effort



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Course	L	L1	ØD1	ØD2	ØT	ØN	P	E	Zone d'amortissement avec huile	Force (N)	Stock*	Prix Uni.
Taille 6													
GA6060A	60	160	95	15	6	M5	6	17	8	20	50-400	✓	115,52 €
GA6100A	100	240	135	15	6	M5	6	17	8	20	80-400	✓	116,20 €
GA6150A	150	340	185	15	6	M5	6	17	8	20	100-400	✓	116,20 €
GA6200A	200	440	235	15	6	M5	6	17	8	20	200-400	✓	119,06 €
Taille 8													
GA8100A	100	264	159	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	126,43 €
GA8150A	150	364	209	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	128,31 €
GA8200A	200	464	259	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	130,55 €
GA8250A	250	564	309	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	132,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel