


- Galet tendeur pour courroie utilisable avec le bras pour tendeur BTE ou les tendeurs fixes TMR ou TFR
- Avec roulements à billes
- Graissé à vie
- Matières :
 - Ecrou, boulon et entretoise : acier galvanisé
 - Rouleau : polyamide
- T° de fonctionnement maximum : 70°C



Accessoires

- Tendeurs fixes TMR et TFR (tome 4 p.142, p.143)
- Tendeurs élastiques BTE (tome 4 p.140)



Ex. d'utilisation avec le bras pour tendeur BTE



Ex. d'utilisation avec le tendeur fixe TFR

Bon rapport
qualité / prix

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	A	B	C	ØD	ØM	Vitesse max (t/min)	Masse (kg)	Référence du bras	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
GTC-2	35	3,0	51	30	M8	8000	0,08	BTE2	✓	27,11 €
GTC-3/4	45	6,0	67	40	M10	8000	0,17	BTE3-BTE4	✓	31,93 €
GTC-5	60	7,5	89	60	M12	6000	0,40	BTE5	✓	57,15 €
GTC-6	90	9,0	127	80	M20	5000	1,20	BTE6-BTE7	✓	97,17 €
GTC-7	135	7,0	169	90	M20	4500	1,70	BTE7	-	191,68 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Galet tendeur pour courroie


Pour applications en **milieux agressifs** GTCss

- Galet tendeur pour courroie
- Sans capuchons étanches
- Avec roulements à billes
- Température maxi. d'utilisation : +70°C
- Matières :
 Ecrou, boulon et entretoise : inox 304L
 Rouleau : polyamide

Accessoires

- Tendeurs fixes TMR/SS et TFR/SS
(tome 4 p.142, p.143)
- Tendeurs élastiques BTE/SS
(tome 4 p.141)

**Matière
anti-corrosion**



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	A	B	C	ØD	E	ØM	Taille du bras	Vitesse		Prix Uni. 1 à 2
								max (t/min)	Stock*	
GTC-2/SS	38	35	3	30	13	M8	BTE2	8000	✓	35,88 €
GTC-3/4/SS	51	45	6	40	16	M10	BTE3-BTE4	8000	✓	49,51 €
GTC-5/SS	67,5	60	7,5	60	21,5	M12	BTE5	6000	✓	101,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 4 2021

4 145