

Module Engrenage droit

1,5 Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min



Qualité grade 8e25

REMISES


Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

		Masse											
Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse		Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin (kg)	Peek (kg)	Delrin	Peek
PSG1.5-18DL	PSG1.5-18PK	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	1,90	2,15	0,019	0,019	32,82 €	
PSG1.5-19DL	PSG1.5-19PK	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	2,14	2,43	0,020	0,020	34,05 €	
PSG1.5-20DL	PSG1.5-20PK	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	2,40	2,71	0,022	0,022	35,77 €	
PSG1.5-21DL	PSG1.5-21PK	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	2,67	3,02	0,025	0,025	36,08 €	
PSG1.5-22DL	PSG1.5-22PK	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	2,96	3,35	0,026	0,026	36,47 €	
PSG1.5-23DL	PSG1.5-23PK	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	3,27	3,70	0,028	0,028	37,17 €	
PSG1.5-24DL	PSG1.5-24PK	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	3,59	4,06	0,030	0,030	37,51 €	
PSG1.5-25DL	PSG1.5-25PK	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	3,93	4,45	0,031	0,031	39,45 €	
PSG1.5-26DL	PSG1.5-26PK	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	4,30	4,86	0,033	0,033	41,35 €	
PSG1.5-27DL	PSG1.5-27PK	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	4,67	5,29	0,035	0,035	42,66 €	
PSG1.5-28DL	PSG1.5-28PK	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	5,07	5,74	0,037	0,037	43,82 €	
PSG1.5-29DL	PSG1.5-29PK	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	5,49	6,21	0,048	0,048	41,75 €	
PSG1.5-30DL	PSG1.5-30PK	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	5,93	6,70	0,050	0,050	45,83 €	
PSG1.5-32DL	PSG1.5-32PK	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	6,86	7,76	0,055	0,055	47,44 €	
PSG1.5-35DL	PSG1.5-35PK	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	7,98	9,51	0,062	0,062	48,96 €	
PSG1.5-38DL	PSG1.5-38PK	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	8,86	11,47	0,082	0,082	53,62 €	
PSG1.5-40DL	PSG1.5-40PK	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	9,45	12,89	0,088	0,088	55,77 €	
PSG1.5-42DL	PSG1.5-42PK	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	10,03	13,67	0,094	0,094	56,01 €	
PSG1.5-45DL	PSG1.5-45PK	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	10,90	14,86	0,104	0,104	57,26 €	
PSG1.5-48DL	PSG1.5-48PK	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	11,79	16,08	0,114	0,114	61,17 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Module 1,5



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	ØM Moyeu	Jeu (mm)	Couple (Nm)		Masse		Prix Uni. 1 à 5 Peek
Delrin	Peek							Delrin	Peek	Delrin	Peek	
PSG1.5-50DL	PSG1.5-50PK	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	12,40	16,91	0,136	68,34 €	
PSG1.5-52DL	PSG1.5-52PK	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	12,99	17,71	0,144	71,83 €	
PSG1.5-55DL	PSG1.5-55PK	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	13,88	18,92	0,156	73,64 €	
PSG1.5-58DL	PSG1.5-58PK	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	14,78	20,15	0,169	75,31 €	
PSG1.5-60DL	PSG1.5-60PK	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	15,39	20,98	0,177	76,03 €	
PSG1.5-62DL	PSG1.5-62PK	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	15,97	21,77	0,186	77,53 €	
PSG1.5-65DL	PSG1.5-65PK	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	16,84	22,97	0,201	80,46 €	
PSG1.5-68DL	PSG1.5-68PK	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	17,72	24,17	0,233	85,34 €	
PSG1.5-70DL	PSG1.5-70PK	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	18,31	24,97	0,244	88,44 €	
PSG1.5-72DL	PSG1.5-72PK	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	18,91	25,78	0,254	93,46 €	
PSG1.5-75DL	PSG1.5-75PK	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	19,80	27,00	0,271	99,64 €	
PSG1.5-78DL	PSG1.5-78PK	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	20,71	28,23	0,288	105,01 €	
PSG1.5-80DL	PSG1.5-80PK	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	21,31	29,06	0,300	108,91 €	
PSG1.5-82DL	PSG1.5-82PK	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	21,93	29,91	0,312	113,89 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 429

Sur demande