

- Série **standard version inox**
- Paliers lisses
- Vitesse admissible jusqu'à 800t/min
- Angle de désalignement maxi 45°
- Matière :  
Inox X5CrNi1810

### Applications


- Industries pharmaceutiques et alimentaires

### Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint



### Alésage modifiable



### Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

### Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 10Nm à transmettre à 20°

calcul :  $10/0,75=13,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 13,33Nm à la vitesse désirée.

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	L	Couple (Nm)								Stock*	Prix Uni. 1 à 4
					à 100 t/min	à 200 t/min	à 300 t/min	à 400 t/min	à 500 t/min	à 700 t/min	à 800 t/min			
JCS00/SS	10	5	15	44	3,6	3,3	2,8	2,5	2,3	-	-	✓	42,55 €	
JCS01/SS	13	6	18	50	4,4	4,4	3,5	3,2	2,9	-	-	✓	38,98 €	
JCS02/SS	16	8	19	58	8,6	6,0	5,3	4,6	4,0	3,4	3,1	✓	38,98 €	
JCS03/SS	22	10	25	76	12,3	8,3	7,0	6,4	5,8	5,2	3,5	✓	38,98 €	
JCS04/SS	25	12	29	86	21,0	12,6	10,0	8,0	7,3	6,3	5,8	✓	44,29 €	
JCS05/SS	29	14	30	90	33,0	21,3	19,3	17,6	16,3	13,3	12,6	✓	46,08 €	
JCS06/SS	32	16	30	95	45,0	42,0	35,3	28,0	25,3	20,0	17,3	✓	47,85 €	
JCS07/SS	37	18	35	108	76,0	60,0	46,6	35,3	29,3	23,3	-	-	56,73 €	
JCS08/SS	40	20	32	108	117,0	84,0	58,6	46,6	41,3	29,3	-	✓	62,05 €	
JCS09/SS	47	22	38	127	146,0	96,0	70,0	58,6	46,6	35,3	-	-	78,02 €	
JCS10/SS	50	25	44	140	192,0	120,0	84,0	72,0	60,0	48,0	-	✓	92,25 €	
JCS11/SS	58	30	58	178	216,0	132,0	96,0	78,0	66,0	-	-	✓	120,64 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm