


- Ridoir à 1 chape soudée et 1 embout pour sertissage manuel
- Matière :  
inox 316

### Avantages

- Montage facile et rapide en bout de câble (méthode de montage voir page **ERF/SS**)



**NOUVEAU !**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	Pour câble ØD1	A	B	ØC	D	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
RDER3-5/SS	3	10	80,0	5	8	68	45,44 €
RDER3-6/SS	3	8	92,0	6	8,5	106	50,37 €
RDER4-6/SS	4	8	92,0	6	8,5	124	57,28 €
RDER4-8/SS	4	10	112,0	8	11	202	65,09 €
RDER5-8/SS	5	10	112,0	8	11	224	83,82 €
RDER5-10/SS	5	11,5	120,0	10	12	330	94,06 €
RDER6-10/SS	6	11,5	120,0	10	12	362	98,86 €
RDER6-12/SS	6	14	150,0	12	16	560	143,66 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel