




Frette de serrage autocentrante

Couple très élevé

RTL450

- Se place entre l'arbre et l'alésage
- Couple transmissible très élevé
- Autocentrant
- Pression uniformément répartie
- Montage et démontage facile
- Pas de jeu
- **Élimine les concentrations de contraintes dues aux rainures de clavette**
- Augmente la section résistante de l'arbre
- Résiste aux mouvements alternés
- Possibilité de monter 3 éléments en série
- Matière : acier




Options

- Autres diamètres disponibles (jusqu'à un alésage d=300mm)

Info.

- **P_N : Pression de surface sur le moyeu
- **P_w : Pression de surface sur l'arbre



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -20% -25% Sur demande					

Références	ØA	ØD	B	L	C	Vis M	Couple de serrage transmissible		P _w ** (N/mm ²)	P _N ** (N/mm ²)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							TA (Nm)	T (Nm)				
RTL450-25-55	25	55	32	40	46	6xM6x35	17	840	295	134	✓	26,97 €
RTL450-30-55	30	55	32	40	46	6xM6x35	17	1000	246	134	✓	27,72 €
RTL450-35-60	35	60	44	54	60	7xM6x45	17	1360	174	101	✓	33,72 €
RTL450-38-75	38	75	44	54	62	7xM8x50	41	2740	296	150	-	42,08 €
RTL450-40-75	40	75	44	54	62	7xM8x50	41	2880	281	150	✓	42,08 €
RTL450-42-75	42	75	44	54	62	7xM8x50	41	3030	268	150	-	45,51 €
RTL450-45-75	45	75	44	54	62	7xM8x50	41	3240	250	150	-	45,51 €
RTL450-48-80	48	80	44	54	62	8xM8x50	41	3950	207	124	✓	52,48 €
RTL450-50-80	50	80	56	64	72	8xM8x50	41	4150	200	98	✓	52,48 €
RTL450-55-85	55	85	56	64	72	9xM8x50	41	5150	205	104	✓	59,44 €
RTL450-60-90	60	90	56	64	72	10xM8x50	41	6200	202	106	✓	63,93 €
RTL450-65-95	65	95	56	64	72	10xM8x50	41	6750	187	100	✓	70,17 €
RTL450-70-110	70	110	70	78	88	10xM10x60	83	11500	223	114	✓	95,72 €
RTL450-75-115	75	115	70	78	88	10xM10x60	83	12300	223	114	✓	103,71 €
RTL450-80-120	80	120	70	78	88	11xM10x60	83	14500	215	115	✓	110,42 €
RTL450-85-125	85	125	70	78	88	12xM10x60	83	15400	215	115	-	118,38 €
RTL450-90-130	90	130	70	78	88	12xM10x60	83	17800	208	115	-	122,02 €
RTL450-95-135	95	135	70	78	88	12xM10x60	83	18700	208	115	-	138,00 €
RTL450-100-145	100	145	90	100	112	11xM12x80	145	26300	200	107	-	185,35 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**
 Service 0,15 €/min
 + prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 131