



Bouton étoile mâle ou femelle

Taraudage ou filetage M4 à M10

SKM SKF

- Avec insert mâle ou femelle acier
- Matière :
Plastique phénolique noir
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C

Avantages


- Bonne préhension



Bouton mâle



Bouton femelle



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	Filetage		ØA	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
	ØT	L					
Mâle							
SK4M	M4	10,0	10	20	17	✓	3,80 €
SK10M	M5	10,0	12	25	16	✓	2,13 €
SK15M	M6	15,0	14	32	20	✓	2,26 €
SK20M	M8	20,0	16	40	25	✓	3,48 €
SK30M	M10	30,0	21	50	32	✓	5,56 €
Femelle							
SK4F	M4	8,0	10	20	17	✓	2,83 €
SK10F	M5	9,0	12	25	16	✓	2,83 €
SK15F	M6	13,5	14	32	20	✓	2,59 €
SK20F	M8	16,0	16	40	25	✓	4,08 €
SK30F	M10	21,0	21	50	32	✓	5,62 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 95