

Pied de mise à niveau inox pour robot

PMN

Charge maxi jusqu'à 45 000N

- Pied embase tôle inox

- Matières :

Embase inox AISI 304

Tige inox AISI 304


Semelle caoutchouc NBR FDA dureté 90° shore

Avantages



- Excellent rapport performance/coût
- Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines

Montage

- Positionner le pied de mise à niveau à l'emplacement prévu pour l'utilisation de votre machine
- Une fois que le pied de mise à niveau et la machine sont correctement positionnés, percer le sol à l'aide du trou traversant situé entre la tige et la base
- Insérer une tige filetée à fixer avec de la résine ou une cheville
- On obtient ainsi un pied de nivellement entièrement fixé à lui-même, sans trous apparents, avec la possibilité de le régler en hauteur



Montage



REMISES

Qté	1+	5+	8+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	B	A	M	G	H	H1	ØD	ØD1	Charge maxi (N)	Prix Unl. 1 à 4
PMN120-160/SS	121	31	M30x1.5	18	152	160	120	19	45000	

Dimensions en mm