

Pignon arbré


Acier prétraité ou **inox**

Module
1,0

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	Dents	ØP	ØD	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox					Acier	Inox		Acier	Inox
PPS1.0-18	PPS1.0-18S	18	18	18	20	1,8	1,1	0,069	78,40 €	169,22 €
PPS1.0-19	PPS1.0-19S	19	19	19	21	1,9	1,1	0,071	79,59 €	171,82 €
PPS1.0-20	PPS1.0-20S	20	20	20	22	2,5	1,5	0,074	82,14 €	177,37 €
PPS1.0-21	PPS1.0-21S	21	21	21	23	2,6	1,6	0,076	82,67 €	178,49 €
PPS1.0-22	PPS1.0-22S	22	22	22	24	2,7	1,6	0,079	83,87 €	181,07 €
PPS1.0-23	PPS1.0-23S	23	23	23	25	2,8	1,7	0,081	84,24 €	181,81 €
PPS1.0-24	PPS1.0-24S	24	24	24	26	3,0	1,8	0,084	84,75 €	182,93 €
PPS1.0-25	PPS1.0-25S	25	25	25	27	3,1	1,9	0,087	88,28 €	190,49 €
PPS1.0-26	PPS1.0-26S	26	26	26	28	3,8	2,3	0,090	91,42 €	197,33 €
PPS1.0-27	PPS1.0-27S	27	27	27	29	3,9	2,4	0,094	93,32 €	201,42 €
PPS1.0-28	PPS1.0-28S	28	28	28	30	4,1	2,4	0,097	95,35 €	205,87 €
PPS1.0-29	PPS1.0-29S	29	29	29	31	4,2	2,5	0,100	97,87 €	211,24 €
PPS1.0-30	PPS1.0-30S	30	30	30	32	4,8	2,9	0,104	99,48 €	214,76 €

Dimensions en mm