

Charge maxi. jusqu'à 10 000N

**PTA80**  
**PTA80ss**

- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Finition brillante ou sablée de la base pour la version inox
- Matières :

**Version acier :**

Embase : tôle acier zingué C40

Tige : acier zingué livrée sans écrou

Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté

80° shore

**Version inox :**

Embase : tôle inox 304

brillante ou sablée



Tige : inox 304 livrée

sans écrou

Semelle : caoutchouc

NBR vulcanisé

dureté 80° shore

Nouveau !  
Version  
inox sablée**Options**

- Autres dimensions de tige sur demande

**REMISES**

Qté	1+	15+	20+	25+	40+
Rem.	Prix -5%	-10%	-10%	-15%	Sur demande

Références		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Stock*	Prix uni.
brillant	sablé										1 à 14
<b>Pied acier</b>											
PTA80-12-100	-	80	M12	100	35	14	25	135	10000	✓	20,92 €
PTA80-12-150	-	80	M12	150	35	14	25	185	10000	-	23,24 €
PTA80-16-100	-	80	M16	100	35	16	25	135	10000	✓	23,08 €
PTA80-16-150	-	80	M16	150	35	16	25	185	10000	-	25,53 €
PTA80-20-100	-	80	M20	100	36	20	25	136	10000	-	24,24 €
PTA80-20-150	-	80	M20	150	36	20	25	186	10000	-	27,21 €
PTA80-20-200	-	80	M20	200	36	20	25	236	10000	✓	29,72 €
<b>Pied inox</b>											
PTA80-12-100/SS	PTA80-12-100/SS/SB	80	M12	100	35	14	25	135	10000	✓	31,90 €
PTA80-12-150/SS	PTA80-12-150/SS/SB	80	M12	150	35	14	25	185	10000	-	34,27 €
PTA80-16-100/SS	PTA80-16-100/SS/SB	80	M16	100	35	13	25	135	10000	-	34,27 €
PTA80-16-150/SS	PTA80-16-150/SS/SB	80	M16	150	35	13	25	185	10000	✓	36,64 €
PTA80-20-100/SS	PTA80-20-100/SS/SB	80	M20	100	38	17	25	138	10000	-	38,44 €
PTA80-20-150/SS	PTA80-20-150/SS/SB	80	M20	150	38	17	25	188	10000	✓	41,36 €
PTA80-20-200/SS	PTA80-20-200/SS/SB	80	M20	200	38	17	25	238	10000	✓	45,83 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm