

- Selon DIN 975
- Matière :  
Inox : 303/304 - A2
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C

### Utilisation


- Environnement difficile

### Options

- Inox 316

### Accessoires

- Écrous SHN (tome 1 p.565)
- Visserie inox
- Manchon MCL et MHX (tome 1 p.520-524)



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	Filetage	Pas	Longueur (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TIF2-1000/SS	M2	0,40	1000	✓	11,04 €
TIF2.5-1000/SS	M2,5	0,45	1000	✓	12,11 €
TIF3-1000/SS	M3	0,50	1000	✓	4,38 €
TIF4-1000/SS	M4	0,70	1000	✓	4,35 €
TIF5-1000/SS	M5	0,80	1000	✓	3,00 €
TIF6-1000/SS	M6	1,00	1000	✓	3,31 €
TIF8-1000/SS	M8	1,25	1000	✓	6,27 €
TIF10-1000/SS	M10	1,50	1000	✓	10,06 €
TIF12-1000/SS	M12	1,75	1000	✓	14,57 €
TIF14-1000/SS	M14	2,00	1000	✓	20,04 €
TIF16-1000/SS	M16	2,00	1000	✓	24,36 €
TIF18-1000/SS	M18	2,50	1000	✓	35,65 €
TIF20-1000/SS	M20	2,50	1000	✓	39,70 €
TIF22-1000/SS	M22	2,50	1000	-	52,74 €
TIF24-1000/SS	M24	3,00	1000	-	56,85 €
TIF27-1000/SS	M27	3,00	1000	-	86,45 €
TIF30-1000/SS	M30	3,50	1000	-	109,33 €
TIF33-1000/SS	M33	3,50	1000	-	Sur demande
TIF36-1000/SS	M36	4,00	1000	-	147,78 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm