

Joint d'étanchéité linéaire conforme FDA

RJABLU

Silicone

Profils de protection des arêtes avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

- Matières :

VMQ (caoutchouc silicone), dureté

60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA

Armature inox 304

- Couleur: bleu similaire à RAL5015


- T° d'utilisation: -50°C à +200°C

Montage

- Montage simple, rapide et sans difficulté.

En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation

pour agro-alimentaire




Applications

- Grâce à l'utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l'industrie alimentaire


Info

- Vendu en rouleau


Forme A :



Forme B :



Rayon de courbure minimal



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Forme	Longueur (mm)	B	H	Pour tôle épaisseur (mm)	Rayon de courbure mini				Prix uni.
						A	B	C	D	
RJA810-BLU/2	A	2000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/5	A	5000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/10	A	10000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/20	A	20000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA810-BLU/50	A	50000	8	10	1,0-2,0	10	20	10	10	
RJA1014-BLU/2	B	2000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/5	B	5000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/10	B	10000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/20	B	20000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	
RJA1014-BLU/50	B	50000	10	14,5	3,0-4,0	45	120	30	30	

Dimensions en mm

Joint d'étanchéité linéaire conforme FDA

Silicone

RJABLU

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

- Matières :

VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60°

+/-5 Shore A, approuvé par la FDA

Armature inox 304

- Couleur: bleu similaire à RAL5015

- T° d'utilisation: -50°C à +200°C

Montage

- Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes.

L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation

Applications

- Grâce à l'utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l'industrie alimentaire

Recommandations


Pour les profilés d'étanchéité et de protection des arêtes, il est recommandé de comprimer le joint à 50 % max (compression)

Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %

Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l'application et des pièces montées


Info

- Vendu en rouleau




pour agro-alimentaire


Forme A :



Forme B :



Rayon de courbure minimal



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Forme	Longueur (mm)						Pour tôle épaisseur (mm)	Rayon de courbure mini				Prix uni.
		B	B1	H	H1				A	B	C	D	
RJA1121-BLU/2	A	2000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30		
RJA1121-BLU/5	A	5000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30		
RJA1121-BLU/10	A	10000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30		
RJA1121-BLU/20	A	20000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30		
RJA1121-BLU/50	A	50000	11,5	-	21	10,1	1,5-3,5	200	150	30	30		
RJA913-BLU/2	B	2000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100		
RJA913-BLU/5	B	5000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100		
RJA913-BLU/10	B	10000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100		
RJA913-BLU/20	B	20000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100		
RJA913-BLU/50	B	50000	8,8	11,1	13,1	-	1,0-3,0	50	40	80	100		

Dimensions en mm