


- **Vis moletée monobloc**
- Élément de manœuvre
- Matière :
Inox 303 poli
- Selon DIN 464
- **Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige complète (pas de gorge de dégagement).



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
VMS4-10	M4	16	8	9,5	3,5	10	✓	2,55 €
VMS4-16	M4	16	8	9,5	3,5	16	✓	2,82 €
VMS4-20	M4	16	8	9,5	3,5	20**	✓	3,08 €
VMS5-10	M5	20	10	11,5	4,0	10	✓	3,14 €
VMS5-16	M5	20	10	11,5	4,0	16	✓	3,73 €
VMS5-20	M5	20	10	11,5	4,0	20**	✓	4,50 €
VMS6-10	M6	24	12	15,0	5,0	10	✓	6,75 €
VMS6-16	M6	24	12	15,0	5,0	16	✓	5,25 €
VMS6-20	M6	24	12	15,0	5,0	20	✓	9,50 €
VMS6-25	M6	24	12	15,0	5,0	25**	✓	7,71 €
VMS8-16	M8	30	16	18,0	6,0	16	✓	12,01 €
VMS8-20	M8	30	16	18,0	6,0	20	✓	13,02 €
VMS8-25	M8	30	16	18,0	6,0	25	✓	12,36 €
VMS10-20	M10	36	20	23,0	8,0	20	✓	18,28 €
VMS10-25	M10	36	20	23,0	8,0	25	✓	20,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm