

Brosse antistatique



ABL

En fils d'acier spécial tressés



- Version standard

- Matières :

Monture : aluminium couleur naturel

Brosse : acier spécial tressé

Fils tressés



REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Référence	Longueur L (mm)	Matière des fibres	Ø Fibres (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
ABL100005-K1	1000	Acier	0,012	✓	48,98 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



RBGtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc gris



PRES5HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg



EAR

Ecrou autofreiné pour roulement, Ecrou autofreiné - rondelle nylon



PPD

Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle



BH01

Bride avec roulement, Montage serré collé



HG6

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CLM

Chape mâle, Courte inox



UFX

Accouplement élastique Uneflex®, eco



OPFL_OPPM

Accessoire pour indicateurs OP, Bride de blocage



COA-COG

Platine en applique, Platine en applique pour rotule



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø 123



PLM-16A

Aimant avec trou taraudé, Avec trou taraudé

Produits complémentaires



ABL100000

Brosse antistatique, Pour surfaces sensibles