

# Anneau de levage femelle **DIN582** Inx Aci **DIN**

## ADLF

## En acier ou en inox

- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir  
Inox 316

### Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- visser à fond jusqu'à l'embase

L'effort de levage doit se faire dans l'axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l'anneau.


L'utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d'une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée

### Info.

CMU : Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5



Anneau de levage acier



Anneau de levage inox

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Ød	H	ØD1	ØD2	ØG	E	ØS	CMU (kg)	CMU à 45° (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Anneau acier</b>												
ADL-6F	M6	36	36	20	22	9	9	90	60	0,060	✓	2,31 €
ADL-8F	M8	36	36	20	21	11	9	140	95	0,060	✓	2,34 €
ADL-10F	M10	45	45	25	26	10	10	230	170	0,100	✓	2,77 €
ADL-12F	M12	52	55	29	31	11	12	340	240	0,160	✓	3,75 €
ADL-16F	M16	62	63	34	34	15	14	700	500	0,240	✓	5,27 €
ADL-20F	M20	71	72	39	40	17	16	1200	830	0,360	✓	8,23 €
ADL-24F	M24	89	90	48	49	22	21	1800	1270	0,715	-	14,60 €
ADL-30F	M30	109	108	60	65	25	24	3200	2300	1,400	-	28,52 €
ADL-36F	M36	137	127	69	81	38	31	4600	3300	2,300	-	49,49 €
ADL-42F	M42	147	144	80	85	35	32	6300	4500	3,500	-	97,04 €
ADL-48F	M48	185	170	88	102	45	41	8600	6100	5,670	-	156,48 €
<b>Anneau inox</b>												
ADL-6F/SS	M6	-	35	19	20	9	9	180	-	0,055	✓	7,39 €
ADL-8F/SS	M8	-	36	19	20	10	8	300	-	0,050	✓	8,33 €
ADL-10F/SS	M10	-	45	24	24	11	9	500	-	0,090	✓	13,81 €
ADL-12F/SS	M12	-	53	29	29	13	12	800	-	0,155	✓	19,31 €
ADL-14F/SS	M14	-	54	30	30	11	12	1100	-	0,165	-	22,06 €
ADL-16F/SS	M16	-	63	34	35	15	14	1500	-	0,250	✓	23,61 €
ADL-20F/SS	M20	-	72	40	40	15	16	2400	-	0,360	✓	46,73 €
ADL-24F/SS	M24	-	90	50	50	20	20	3600	-	0,720	-	83,46 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




RAM30

Réducteur manuel,  
Renvoi d'angle



G-ECO

Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



RPP8

Courroie pour  
transmission RPP,  
RPP8



PSG25DL

Engrenage droit de  
précision, Peek



SSDB

Engrenage conique,  
2:1



KKSS

Clavette, Inox



GLT3E-58

Glissières  
téléscopiques acier,  
Super extension



CHM90

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
540 Nm



VDSQ

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Verrou coulissant pour



PR40

Pied fixe à rotule,  
Ø 40



SLB

Bouton d'indexage,  
inox



TB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 3:1

## Produits complémentaires



ADL\_F

Anneau de levage  
femelle DIN582, Inox



ADL\_M

Anneau de levage  
mâle DIN580, Acier



VRM

Anneau de levage  
orientable femelle,  
Orientable femelle



VRSF

Anneau de levage  
orientable mâle,  
Orientable mâle