

Coussinet polymère à collerette



AFM

Pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique

- Matière : Iglidur® A200
- Homologué par la Food and Drug Administration (FDA)
- Résistance élevée
- Haute résistance à l'abrasion
- Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire)
- Performances : voir ASM
- Vendu par multiple, nous contacter

**Exempt
d'entretien**



REMISES


Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande

Références	Ød1	Ød2	Ød3d13	b1h13	b2-0,14	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AFM0103-02	1,0 ^{+0,020 +0,080}	3	5	2	1,0	0,5	-	3,32 €
AFM0104-02	1,5 ^{+0,020 +0,080}	4	6	2	1,0	0,5	-	3,32 €
AFM0205-03	2,0 ^{+0,020 +0,080}	5	8	3	1,5	0,5	✓	4,70 €
AFM0206-03	2,5 ^{+0,020 +0,080}	6	9	3	1,5	0,5	-	3,39 €
AFM0306-04	3,0 ^{+0,020 +0,080}	6	9	4	1,5	0,5	✓	4,70 €
AFM0408-04	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	4	2,0	0,5	✓	4,81 €
AFM0408-06	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	6	2,0	0,5	✓	4,81 €
AFM0509-05	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	5	2,0	0,5	-	3,65 €
AFM0509-06	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	6	2,0	0,5	-	3,65 €
AFM0509-08	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	8	2,0	0,5	✓	4,94 €
AFM0610-04	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	4	2,0	0,5	✓	4,81 €
AFM0610-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	6	2,0	0,5	-	4,94 €
AFM0610-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	10	2,0	0,5	-	3,71 €
AFM0612-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	6	3,0	0,5	-	3,71 €
AFM0612-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	10	3,0	0,5	-	3,83 €
AFM0711-08	7,0 ^{+0,040 +0,130}	11	15	8	2,0	0,5	-	3,90 €
AFM0811-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	11	13	8	2,0	0,5	✓	5,19 €
AFM0812-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	6	2,0	0,5	✓	5,08 €
AFM0812-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	8	2,0	0,5	✓	3,06 €
AFM0812-12	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	12	2,0	0,5	✓	4,14 €
AFM0814-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	6	3,0	0,5	-	3,99 €
AFM0814-10	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	10	3,0	0,5	-	3,99 €
AFM0914-06	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	6	3,0	0,5	-	3,90 €
AFM0914-10	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	10	3,0	0,5	-	3,99 €
AFM0914-14	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	14	3,0	0,5	-	4,09 €
AFM10162010	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	20	10	3,0	0,5	✓	4,20 €
AFM1016-08	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	8	3,0	0,5	✓	5,39 €
AFM1016-10	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	10	3,0	0,5	-	4,20 €
AFM1016-16	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	16	3,0	0,5	✓	5,58 €
AFM1218-08	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	8	3,0	0,8	✓	4,20 €
AFM1218-10	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	10	3,0	0,8	-	4,20 €
AFM1218-12	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	12	3,0	0,8	✓	3,51 €
AFM1218-15	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	15	3,0	0,8	✓	5,62 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Montage

- Tolérances de montage recommandées :
arbre h9
alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC
- Etat de surface 1,5-3 µm

**REMISES**

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande

Références	Ød1	Ød2	Ød3d13	b1h13	b2-0.14	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AFM1218-20	12 ^{+0,050 +0,160}	18	22	20	3,0	0,8	✓	5,78 €
AFM1420-10	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	10	3,0	0,8	-	4,44 €
AFM1420-15	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	15	3,0	0,8	✓	5,83 €
AFM1420-20	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	20	3,0	0,8	✓	5,97 €
AFM1521-10	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	10	3,0	0,8	-	4,48 €
AFM1521-15	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	15	3,0	0,8	✓	5,91 €
AFM1521-20	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	20	3,0	0,8	✓	5,97 €
AFM1521-25	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	25	3,0	0,8	-	4,81 €
AFM1622-12	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	12	3,0	0,8	✓	4,48 €
AFM1622-15	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	15	3,0	0,8	✓	5,83 €
AFM1622-20	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	20	3,0	0,8	-	4,75 €
AFM1622-25	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	25	3,0	0,8	-	6,14 €
AFM1824-12	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	12	3,0	0,8	✓	5,83 €
AFM1824-18	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	18	3,0	0,8	-	4,75 €
AFM1824-20	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	20	3,0	0,8	-	4,75 €
AFM1824-30	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	30	3,0	0,8	✓	6,55 €
AFM2026-15	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	15	3,0	0,8	✓	5,97 €
AFM2026-20	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	20	3,0	0,8	✓	6,36 €
AFM2026-30	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	30	3,0	0,8	✓	6,60 €
AFM2228-15	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	15	3,0	0,8	-	6,29 €
AFM2228-20	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	20	3,0	0,8	-	5,26 €
AFM2228-30	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	30	3,0	0,8	-	6,98 €
AFM2430-15	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	15	3,0	0,8	-	4,98 €
AFM2430-20	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	20	3,0	0,8	-	5,26 €
AFM2430-30	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	30	3,0	0,8	-	5,97 €
AFM2532-20	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	20	4,0	0,8	✓	6,98 €
AFM2532-30	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	30	4,0	0,8	-	6,55 €
AFM2532-40	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	40	4,0	0,8	✓	8,33 €
AFM2734-20	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	20	4,0	0,8	-	5,97 €
AFM2734-30	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	30	4,0	0,8	-	6,70 €
AFM2734-40	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	40	4,0	0,8	-	7,27 €
AFM2836-20	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	20	4,0	0,8	-	6,24 €
AFM2836-30	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	30	4,0	0,8	-	7,03 €
AFM2836-40	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	40	4,0	0,8	-	7,89 €
AFM3038-20	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	20	4,0	0,8	✓	7,50 €
AFM3038-30	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	30	4,0	0,8	-	8,50 €
AFM3038-40	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	40	4,0	0,8	✓	9,36 €
AFM3240-20	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	20	4,0	1,2	-	6,29 €
AFM3240-30	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	30	4,0	1,2	-	7,45 €
AFM3240-40	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	40	4,0	1,2	-	8,50 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



MBF

Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



BEAB

Bouton étoile antibactérien, Etoile, antibactérien



BLHT30

Renvoi d'angle, de 1,65 à 4,40 Nm



H0

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Laiton



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



CHMR40

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



GDR880

Guide droit pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



BC2

Panamech Multi-Beam, Aluminium - avec mâchoires de



DOG316

Motorréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



SER69K-CLE

Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



CHA135


Charnière à visser, 135 degrés

Produits complémentaires



ASM

Coussinet polymère cylindrique, Polymère alimentaire



JFM

Coussinet polymère à collerette, Polymère universel