

Anneau de levage à maillon à visser

Rotation de l'embase sur 360° **RUD® WBGV**

- Anneau de levage pour manutention avec pivotement et rotation
- Monté sur roulement à billes
- Peut pivoter en charge
- Montage simple, un trou fileté suffit
- Anneau de suspension à haute résistance, testé, fabriqué selon la norme DIN EN1677-4
- Traitement de surface : poudrage époxy rose, zingage par galvanisation
- Vis 100% vérifiées anti-fissures par procédé électromagnétique, revêtement CORRUD-DT
- Pivote sur 180°

Option

- Livrable avec tige longue et écrou pour montage en passe travers ou sur métaux légers comme l'aluminium


Info.

- Conforme à la directive européenne 98/37/CE


* → X

→ Y


Direction de charge




CMU nominale
Direction de traction la plus défavorable



Ajusté manuellement
Valeurs de CMU plus élevées



Chargement vertical
Valeurs de CMU doublées



Option :
Avec tige longue, écrou et rondelle

4 Chargeables dans toutes les directions
Coefficient de sécurité 4

CE

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem.	Prix	-3%	-6%	Sur demande

Références	Charge CMU(t)				ØM	A	B	C	D	E	F		G	SW	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
	X	Y	Z	max.							max.					
WBG-V-M8	0,3	0,4	0,6	M8	8	31	29	30	76	13	102	36	27	0,18	102,28 €	
WBG-V-M10	0,45	0,6	0,9	M10	8	31	29	33,5	78	17	122	38	30	0,29	108,02 €	
WBG-V-M12	0,6	0,75	1,2	M12	10	49	35	42	107	21	140	47	36	0,41	114,79 €	
WBG-V-M16	1,3	1,5	2,6	M16	13	46	38	48	114	25	180	56	41	0,59	123,10 €	
WBG-V-M20	2	2,5	4	M20	13	54	35	62	137	33	223	67	55	1,42	206,79 €	
WBG-V-M24	3,5	4,0	7	M24	18	66	40	81	173	40	255	88	70	2,63	277,98 €	
WBG-V-M30	5	6,0	10	M30	22	90	50	99	221	50	330	106	85	5,09	370,98 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm