

Brosse antistatique



ABL

En fils d'acier spécial tressés



- Version standard

- Matières :

Monture : aluminium couleur naturel

Brosse : acier spécial tressé

Fils tressés



REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Référence	Longueur L (mm)	Matière des fibres	Ø Fibres (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
ABL100005-K1	1000	Acier	0,012	✓	48,98 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



Brosse au mètre,
Polypropylène noir
strié (PP)



Pied articulé à
embase tôle Ø50, Ø
50



Charnière carrée en
tôle non percée,
Carrée rivetée non
percée



Courroie ouverte au
mètre type AT, AT10
Polyuréthane
armature acier



Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
138 Nm - Avec
limiteur ...



Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)




Pied articulé à
embase tôle Ø100,
Pied articulé



Coussinet polymère à
collerette, Polymère
alimentaire



Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



Câble de retenue pour
broche à billes,
Sécurise contre la



Diabolo pour chaîne à
palettes, Séries 820 et
815



Barreau denté type T,
T2,5

Produits complémentaires



Brosse antistatique,
Pour surfaces
sensibles