

# Coussinet polymère cylindrique

## ASM

Pour l'industrie alimentaire  
et pharmaceutique

- Matière : Iglidur® A200
- Homologué par la Food and Drug Administration (FDA)
- Résistance élevée
- Haute résistance à l'abrasion
- Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire)
- Vendu par multiple, nous contacter




Exempt  
d'entretien

### Montage

- Tolérances de montage recommandées arbre h9 alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC
- Etat de surface 1,5-3 µm

### Performance

- Vitesse de glissement maxi. continue à sec : Rotatif 0,8 m/s Oscillant 0,8 m/s Linéaire 3 m/s
- Résistance à la pression : à 115°C 12 N/mm<sup>2</sup> à 20°C 18 N/mm<sup>2</sup>
- Coefficient de frottement à sec 0,1-0,4 à la graisse 0,09 eau/huile 0,04
- Propriété électrique 10<sup>13</sup> Ω/cm



### REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM0103-02	1,0 +0,020 +0,080	3	2	0,5	-	3,19 €
ASM0104-02	1,5 +0,020 +0,080	4	2	0,5	-	3,32 €
ASM0205-02	2,0 +0,020 +0,080	5	2	0,5	-	3,39 €
ASM0205-03	2,0 +0,020 +0,080	5	3	0,5	-	3,39 €
ASM0206-03	2,5 +0,020 +0,080	6	3	0,5	-	3,45 €
ASM0305-03	3,0 +0,020 +0,080	5	3	0,5	-	3,45 €
ASM0305-04	3,0 +0,020 +0,080	5	4	0,5	-	4,70 €
ASM0306-03	3,0 +0,020 +0,080	6	3	0,5	-	3,45 €
ASM0306-04	3,0 +0,020 +0,080	6	4	0,5	-	3,58 €
ASM0407-03	4,0 +0,030 +0,105	7	3	0,5	-	4,81 €
ASM0407-04	4,0 +0,030 +0,105	7	4	0,5	-	3,58 €
ASM0407-06	4,0 +0,030 +0,105	7	6	0,5	✓	4,81 €
ASM0408-06	4,0 +0,030 +0,105	8	6	0,5	-	3,58 €
ASM0508-04	5,0 +0,030 +0,105	8	4	0,5	-	3,71 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM0508-05	5 +0,030 +0,105	8	5	0,5	-	3,71 €
ASM0508-08	5 +0,030 +0,105	8	8	0,5	✓	4,98 €
ASM0509-05	5 +0,030 +0,105	9	5	0,5	-	4,94 €
ASM0509-08	5 +0,030 +0,105	9	8	0,5	-	3,71 €
ASM0608-10	6 +0,030 +0,105	8	10	0,5	✓	3,90 €
ASM0609-06	6 +0,030 +0,105	9	6	0,5	✓	4,98 €
ASM0610-04	6 +0,030 +0,105	10	4	0,5	✓	4,98 €
ASM0610-06	6 +0,030 +0,105	10	6	0,5	-	3,71 €
ASM0610-10	6 +0,030 +0,105	10	10	0,5	✓	5,19 €
ASM0612-06	6 +0,030 +0,105	12	6	0,5	-	5,19 €
ASM0612-10	6 +0,030 +0,105	12	10	0,5	-	3,99 €
ASM0710-05	7 +0,040 +0,130	10	5	0,5	-	3,90 €
ASM0710-08	7 +0,040 +0,130	10	8	0,5	-	3,90 €
ASM0810-06	8 +0,040 +0,130	10	6	0,5	-	3,83 €
ASM0810-08	8 +0,040 +0,130	10	8	0,5	-	5,08 €
ASM0810-10	8 +0,040 +0,130	10	10	0,5	✓	3,90 €
ASM0811-08	8 +0,040 +0,130	11	8	0,5	-	3,90 €
ASM0811-12	8 +0,040 +0,130	11	12	0,5	-	3,99 €
ASM0812-06	8 +0,040 +0,130	12	6	0,5	-	3,90 €
ASM0812-08	8 +0,040 +0,130	12	8	0,5	-	3,90 €
ASM0812-10	8 +0,040 +0,130	12	10	0,5	✓	5,19 €
ASM0812-12	8 +0,040 +0,130	12	12	0,5	✓	5,19 €
ASM0814-06	8 +0,040 +0,130	14	6	0,5	-	3,99 €
ASM0814-10	8 +0,040 +0,130	14	10	0,5	-	4,09 €
ASM0912-14	9 +0,040 +0,130	12	14	0,5	-	3,99 €
ASM1014-06	10 +0,040 +0,130	14	6	0,5	-	3,83 €
ASM1014-08	10 +0,040 +0,130	14	8	0,5	-	3,83 €
ASM1014-10	10 +0,040 +0,130	14	10	0,5	-	5,19 €
ASM1014-16	10 +0,040 +0,130	14	16	0,5	-	3,99 €
ASM1016-06	10 +0,040 +0,130	16	6	0,5	-	3,90 €
ASM1016-10	10 +0,040 +0,130	16	10	0,5	-	3,99 €
ASM1016-16	10 +0,040 +0,130	16	16	0,5	-	4,09 €
ASM1214-20	12 +0,050 +0,160	14	20	0,8	✓	5,08 €
ASM1216-15	12 +0,050 +0,160	16	15	0,8	✓	3,99 €
ASM1216-20	12 +0,050 +0,160	16	20	0,8	✓	5,33 €
ASM1218-08	12 +0,050 +0,160	18	8	0,8	-	5,19 €
ASM1218-10	12 +0,050 +0,160	18	10	0,8	-	3,90 €
ASM1218-15	12 +0,050 +0,160	18	15	0,8	✓	4,14 €
ASM1218-20	12 +0,050 +0,160	18	20	0,8	-	4,20 €
ASM1416-10	14 +0,050 +0,160	16	10	0,8	-	3,71 €
ASM1416-15	14 +0,050 +0,160	16	15	0,8	-	3,83 €
ASM1416-20	14 +0,050 +0,160	16	20	0,8	-	4,37 €
ASM1420-10	14 +0,050 +0,160	20	10	0,8	-	4,20 €
ASM1420-15	14 +0,050 +0,160	20	15	0,8	-	4,20 €
ASM1420-20	14 +0,050 +0,160	20	20	0,8	-	4,20 €
ASM1517-10	15 +0,050 +0,160	17	10	0,8	-	3,83 €
ASM1517-15	15 +0,050 +0,160	17	15	0,8	-	3,90 €
ASM1521-10	15 +0,050 +0,160	21	10	0,8	-	4,20 €
ASM1521-15	15 +0,050 +0,160	21	15	0,8	-	4,20 €
ASM1521-20	15 +0,050 +0,160	21	20	0,8	-	4,44 €
ASM1618-12	16 +0,050 +0,160	18	12	0,8	-	3,83 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# ASM

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM1618-20	16 +0,050 +0,160	18	20	0,8	-	4,09 €
ASM1620-20	16 +0,050 +0,160	20	20	0,8	✓	4,14 €
ASM1620-25	16 +0,050 +0,160	20	25	0,8	✓	5,97 €
ASM1622-12	16 +0,050 +0,160	22	12	0,8	-	4,37 €
ASM1622-15	16 +0,050 +0,160	22	15	0,8	-	4,44 €
ASM1622-16	16 +0,050 +0,160	22	16	0,8	-	4,48 €
ASM1622-20	16 +0,050 +0,160	22	20	0,8	✓	5,91 €
ASM1622-25	16 +0,050 +0,160	22	25	0,8	✓	6,08 €
ASM1824-12	18 +0,050 +0,160	24	12	0,8	-	4,37 €
ASM1824-20	18 +0,050 +0,160	24	20	0,8	-	4,75 €
ASM1824-30	18 +0,050 +0,160	24	30	0,8	-	5,08 €
ASM2023-15	20 +0,065 +0,195	23	15	0,8	-	4,20 €
ASM2023-20	20 +0,065 +0,195	23	20	0,8	-	4,20 €
ASM2025-20	20 +0,065 +0,195	25	20	0,8	✓	5,91 €
ASM2025-30	20 +0,065 +0,195	25	30	0,8	✓	6,29 €
ASM2026-15	20 +0,065 +0,195	26	15	0,8	-	4,70 €
ASM2026-20	20 +0,065 +0,195	26	20	0,8	-	6,08 €
ASM2026-30	20 +0,065 +0,195	26	30	0,8	✓	6,55 €
ASM2226-15	22 +0,065 +0,195	26	15	0,8	-	4,20 €
ASM2228-10	22 +0,065 +0,195	28	10	0,8	-	4,37 €
ASM2228-15	22 +0,065 +0,195	28	15	0,8	-	4,70 €
ASM2228-20	22 +0,065 +0,195	28	20	0,8	-	4,81 €
ASM2228-30	22 +0,065 +0,195	28	30	0,8	-	5,33 €
ASM2430-15	24 +0,065 +0,195	30	15	0,8	-	4,75 €
ASM2430-20	24 +0,065 +0,195	30	20	0,8	-	4,94 €
ASM2430-30	24 +0,065 +0,195	30	30	0,8	-	5,46 €
ASM2528-12	25 +0,065 +0,195	28	12	0,8	-	3,83 €
ASM2528-20	25 +0,065 +0,195	28	20	0,8	-	4,37 €
ASM2530-20	25 +0,065 +0,195	30	20	0,8	-	4,75 €
ASM2530-30	25 +0,065 +0,195	30	30	0,8	-	5,26 €
ASM2530-40	25 +0,065 +0,195	30	40	0,8	-	5,58 €
ASM2532-20	25 +0,065 +0,195	32	20	1,2	-	5,46 €
ASM2532-30	25 +0,065 +0,195	32	30	1,2	-	6,24 €
ASM2532-40	25 +0,065 +0,195	32	40	1,2	-	6,89 €
ASM2630-20	26 +0,065 +0,195	30	20	1,2	-	5,58 €
ASM2632-30	26 +0,065 +0,195	30	30	1,2	-	6,29 €
ASM2734-20	27 +0,065 +0,195	34	20	1,2	-	5,58 €
ASM2734-30	27 +0,065 +0,195	34	30	1,2	-	6,36 €
ASM2734-40	27 +0,065 +0,195	34	40	1,2	-	7,08 €
ASM2833-20	28 +0,065 +0,195	33	20	1,2	-	5,08 €
ASM2836-20	28 +0,065 +0,195	36	20	1,2	-	5,83 €
ASM2836-30	28 +0,065 +0,195	36	30	1,2	-	6,55 €
ASM2836-40	28 +0,065 +0,195	36	40	1,2	-	7,45 €
ASM3038-20	30 +0,065 +0,195	38	20	1,2	-	5,97 €
ASM3038-30	30 +0,065 +0,195	38	30	1,2	-	6,89 €
ASM3038-40	30 +0,065 +0,195	38	40	1,2	-	7,76 €
ASM3240-20	32 +0,080 +0,240	40	20	1,2	-	6,03 €
ASM3240-30	32 +0,080 +0,240	40	30	1,2	-	7,03 €
ASM3240-40	32 +0,080 +0,240	40	40	1,2	✓	7,89 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CHA\_GC\_14SS  
Paumelle à ailettes à visser, A visser



UCF  
Palier applique fonte, Fonte



PO  
Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



HK  
Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel T



ACL-PR  
Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion à angle droit



PW\_PWG15  
Roue de précision, Bronze



RFKfp  
Pied support inox, Pied support



MCLred  
Manchon réducteur femelle/femelle, Cylindrique - acier



RPP14  
Courroie pour transmission RPP, RPP14



ACLEFS  
Ancrage pour profilé aluminium, Standard



ADL\_M  
Anneau de levage mâle DIN580, Acier



CQA20  
Chariot de réglage miniature, 20

## Produits complémentaires



AFM  
Coussinet polymère à collerette, Polymère alimentaire



JSM  
Coussinet polymère cylindrique, Polymère universel