




- **Autobloquante**
- Anneau de levage monté sur broche à bille
- Matières :
 - Axe/manille : acier traité phosphaté manganèse,
 - Bouton poussoir aluminium
 - Ressort : inox
- T° d'utilisation : +250°C
- Marquage TUV et CE







Avantages

- Anti-corrosion
 - Appuyer = déverrouiller
 - Utilisation rapide, simple et robuste comme élément porteur avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage inintentionnel
- Des usinages spéciaux, comme par exemple un taraudage dans une pièce à usiner, ne sont plus nécessaires. La tolérance H11 sur l'alésage suffit pour l'utilisation.



Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4 min.	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Pour alésage H11
BAB10-15/A	10	15	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-25/A	10	25	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-35/A	10	35	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-50/A	10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB12-15/A	12	15	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-25/A	12	25	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-35/A	12	35	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-50/A	12	50	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB16-25/A	16	25	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-50/A	16	50	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-75/A	16	75	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	X min.	X max.	F1* (kN)	F2* (kN)	F3* (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 2
BAB10-15/A	1,5	10	2,7	2,4	2,1	223	127,17 €
BAB10-25/A	1,5	15	2,7	2,4	2,1	230	127,20 €
BAB10-35/A	1,5	25	2,7	2,4	2,1	240	127,17 €
BAB10-50/A	1,5	35	2,7	2,4	2,1	247	127,17 €
BAB12-15/A	1,5	10	3,5	3,2	2,8	231	138,24 €
BAB12-25/A	1,5	20	3,5	3,2	2,8	238	138,24 €
BAB12-35/A	1,5	25	3,5	3,2	2,8	240	138,24 €
BAB12-50/A	1,5	45	3,5	3,2	2,8	262	138,24 €
BAB16-25/A	1,5	20	4,8	4,5	4,1	306	153,16 €
BAB16-50/A	1,5	40	4,8	4,5	4,1	345	153,16 €
BAB16-75/A	1,5	55	4,8	4,5	4,1	384	153,16 €

*Pour une sécurité quintuple - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 333

Nos autres produits



B

Engrenage conique
acier, 1:1



PCS25ECO

Pignon à chaîne,
6,35mm



GLB

Petit volant à 6 lobes
taroudé traversant,
Technopolymère -
Laiton



PSG125DL

Engrenage droit de
précision, Peek



TB_ECO

Engrenage conique
série éco., 3:1



BABFCFO

Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque cylindrique



PRF_PF

Patte de fixation pour
profilé aluminium,
Patte de fixation



CLQ

Clinquant en rouleau
largeur 12,7mm,
Clinquin en rouleau



CHML50

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
107 Nm - Avec



ERF

Embout fileté rapide
inox pour câble,
Embout à tige fileté



CMA

Chape à œil, Acier



ZG0

Engrenage droit,
Plastique usiné
(delrin)

Produits complémentaires



BABreceptacle

Broche à billes,
Réceptacle