

Coussinet polymère cylindrique

ASM

Pour l'industrie alimentaire
et pharmaceutique

- Matière : Iglidur® A200
- Homologué par la Food and Drug Administration (FDA)
- Résistance élevée
- Haute résistance à l'abrasion
- Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire)
- Vendu par multiple, nous contacter




Exempt
d'entretien

Montage

- Tolérances de montage recommandées arbre h9 alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC
- Etat de surface 1,5-3 µm

Performance

- Vitesse de glissement maxi. continue à sec : Rotatif 0,8 m/s Oscillant 0,8 m/s Linéaire 3 m/s
- Résistance à la pression : à 115°C 12 N/mm² à 20°C 18 N/mm²
- Coefficient de frottement à sec 0,1-0,4 à la graisse 0,09 eau/huile 0,04
- Propriété électrique 10¹³ Ω/cm



REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM0103-02	1,0 +0,020 +0,080	3	2	0,5	-	3,19 €
ASM0104-02	1,5 +0,020 +0,080	4	2	0,5	-	3,32 €
ASM0205-02	2,0 +0,020 +0,080	5	2	0,5	-	3,39 €
ASM0205-03	2,0 +0,020 +0,080	5	3	0,5	-	3,39 €
ASM0206-03	2,5 +0,020 +0,080	6	3	0,5	-	3,45 €
ASM0305-03	3,0 +0,020 +0,080	5	3	0,5	-	3,45 €
ASM0305-04	3,0 +0,020 +0,080	5	4	0,5	-	4,70 €
ASM0306-03	3,0 +0,020 +0,080	6	3	0,5	-	3,45 €
ASM0306-04	3,0 +0,020 +0,080	6	4	0,5	-	3,58 €
ASM0407-03	4,0 +0,030 +0,105	7	3	0,5	-	4,81 €
ASM0407-04	4,0 +0,030 +0,105	7	4	0,5	-	3,58 €
ASM0407-06	4,0 +0,030 +0,105	7	6	0,5	✓	4,81 €
ASM0408-06	4,0 +0,030 +0,105	8	6	0,5	-	3,58 €
ASM0508-04	5,0 +0,030 +0,105	8	4	0,5	-	3,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM0508-05	5 +0,030 +0,105	8	5	0,5	-	3,71 €
ASM0508-08	5 +0,030 +0,105	8	8	0,5	✓	4,98 €
ASM0509-05	5 +0,030 +0,105	9	5	0,5	-	4,94 €
ASM0509-08	5 +0,030 +0,105	9	8	0,5	-	3,71 €
ASM0608-10	6 +0,030 +0,105	8	10	0,5	✓	3,90 €
ASM0609-06	6 +0,030 +0,105	9	6	0,5	✓	4,98 €
ASM0610-04	6 +0,030 +0,105	10	4	0,5	✓	4,98 €
ASM0610-06	6 +0,030 +0,105	10	6	0,5	-	3,71 €
ASM0610-10	6 +0,030 +0,105	10	10	0,5	✓	5,19 €
ASM0612-06	6 +0,030 +0,105	12	6	0,5	-	5,19 €
ASM0612-10	6 +0,030 +0,105	12	10	0,5	-	3,99 €
ASM0710-05	7 +0,040 +0,130	10	5	0,5	-	3,90 €
ASM0710-08	7 +0,040 +0,130	10	8	0,5	-	3,90 €
ASM0810-06	8 +0,040 +0,130	10	6	0,5	-	3,83 €
ASM0810-08	8 +0,040 +0,130	10	8	0,5	-	5,08 €
ASM0810-10	8 +0,040 +0,130	10	10	0,5	✓	3,90 €
ASM0811-08	8 +0,040 +0,130	11	8	0,5	-	3,90 €
ASM0811-12	8 +0,040 +0,130	11	12	0,5	-	3,99 €
ASM0812-06	8 +0,040 +0,130	12	6	0,5	-	3,90 €
ASM0812-08	8 +0,040 +0,130	12	8	0,5	-	3,90 €
ASM0812-10	8 +0,040 +0,130	12	10	0,5	✓	5,19 €
ASM0812-12	8 +0,040 +0,130	12	12	0,5	✓	5,19 €
ASM0814-06	8 +0,040 +0,130	14	6	0,5	-	3,99 €
ASM0814-10	8 +0,040 +0,130	14	10	0,5	-	4,09 €
ASM0912-14	9 +0,040 +0,130	12	14	0,5	-	3,99 €
ASM1014-06	10 +0,040 +0,130	14	6	0,5	-	3,83 €
ASM1014-08	10 +0,040 +0,130	14	8	0,5	-	3,83 €
ASM1014-10	10 +0,040 +0,130	14	10	0,5	-	5,19 €
ASM1014-16	10 +0,040 +0,130	14	16	0,5	-	3,99 €
ASM1016-06	10 +0,040 +0,130	16	6	0,5	-	3,90 €
ASM1016-10	10 +0,040 +0,130	16	10	0,5	-	3,99 €
ASM1016-16	10 +0,040 +0,130	16	16	0,5	-	4,09 €
ASM1214-20	12 +0,050 +0,160	14	20	0,8	✓	5,08 €
ASM1216-15	12 +0,050 +0,160	16	15	0,8	✓	3,99 €
ASM1216-20	12 +0,050 +0,160	16	20	0,8	✓	5,33 €
ASM1218-08	12 +0,050 +0,160	18	8	0,8	-	5,19 €
ASM1218-10	12 +0,050 +0,160	18	10	0,8	-	3,90 €
ASM1218-15	12 +0,050 +0,160	18	15	0,8	✓	4,14 €
ASM1218-20	12 +0,050 +0,160	18	20	0,8	-	4,20 €
ASM1416-10	14 +0,050 +0,160	16	10	0,8	-	3,71 €
ASM1416-15	14 +0,050 +0,160	16	15	0,8	-	3,83 €
ASM1416-20	14 +0,050 +0,160	16	20	0,8	-	4,37 €
ASM1420-10	14 +0,050 +0,160	20	10	0,8	-	4,20 €
ASM1420-15	14 +0,050 +0,160	20	15	0,8	-	4,20 €
ASM1420-20	14 +0,050 +0,160	20	20	0,8	-	4,20 €
ASM1517-10	15 +0,050 +0,160	17	10	0,8	-	3,83 €
ASM1517-15	15 +0,050 +0,160	17	15	0,8	-	3,90 €
ASM1521-10	15 +0,050 +0,160	21	10	0,8	-	4,20 €
ASM1521-15	15 +0,050 +0,160	21	15	0,8	-	4,20 €
ASM1521-20	15 +0,050 +0,160	21	20	0,8	-	4,44 €
ASM1618-12	16 +0,050 +0,160	18	12	0,8	-	3,83 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

ASM

Références	Ød1	Ød2	b1h13	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ASM1618-20	16 +0,050 +0,160	18	20	0,8	-	4,09 €
ASM1620-20	16 +0,050 +0,160	20	20	0,8	✓	4,14 €
ASM1620-25	16 +0,050 +0,160	20	25	0,8	✓	5,97 €
ASM1622-12	16 +0,050 +0,160	22	12	0,8	-	4,37 €
ASM1622-15	16 +0,050 +0,160	22	15	0,8	-	4,44 €
ASM1622-16	16 +0,050 +0,160	22	16	0,8	-	4,48 €
ASM1622-20	16 +0,050 +0,160	22	20	0,8	✓	5,91 €
ASM1622-25	16 +0,050 +0,160	22	25	0,8	✓	6,08 €
ASM1824-12	18 +0,050 +0,160	24	12	0,8	-	4,37 €
ASM1824-20	18 +0,050 +0,160	24	20	0,8	-	4,75 €
ASM1824-30	18 +0,050 +0,160	24	30	0,8	-	5,08 €
ASM2023-15	20 +0,065 +0,195	23	15	0,8	-	4,20 €
ASM2023-20	20 +0,065 +0,195	23	20	0,8	-	4,20 €
ASM2025-20	20 +0,065 +0,195	25	20	0,8	✓	5,91 €
ASM2025-30	20 +0,065 +0,195	25	30	0,8	✓	6,29 €
ASM2026-15	20 +0,065 +0,195	26	15	0,8	-	4,70 €
ASM2026-20	20 +0,065 +0,195	26	20	0,8	-	6,08 €
ASM2026-30	20 +0,065 +0,195	26	30	0,8	✓	6,55 €
ASM2226-15	22 +0,065 +0,195	26	15	0,8	-	4,20 €
ASM2228-10	22 +0,065 +0,195	28	10	0,8	-	4,37 €
ASM2228-15	22 +0,065 +0,195	28	15	0,8	-	4,70 €
ASM2228-20	22 +0,065 +0,195	28	20	0,8	-	4,81 €
ASM2228-30	22 +0,065 +0,195	28	30	0,8	-	5,33 €
ASM2430-15	24 +0,065 +0,195	30	15	0,8	-	4,75 €
ASM2430-20	24 +0,065 +0,195	30	20	0,8	-	4,94 €
ASM2430-30	24 +0,065 +0,195	30	30	0,8	-	5,46 €
ASM2528-12	25 +0,065 +0,195	28	12	0,8	-	3,83 €
ASM2528-20	25 +0,065 +0,195	28	20	0,8	-	4,37 €
ASM2530-20	25 +0,065 +0,195	30	20	0,8	-	4,75 €
ASM2530-30	25 +0,065 +0,195	30	30	0,8	-	5,26 €
ASM2530-40	25 +0,065 +0,195	30	40	0,8	-	5,58 €
ASM2532-20	25 +0,065 +0,195	32	20	1,2	-	5,46 €
ASM2532-30	25 +0,065 +0,195	32	30	1,2	-	6,24 €
ASM2532-40	25 +0,065 +0,195	32	40	1,2	-	6,89 €
ASM2630-20	26 +0,065 +0,195	30	20	1,2	-	5,58 €
ASM2632-30	26 +0,065 +0,195	30	30	1,2	-	6,29 €
ASM2734-20	27 +0,065 +0,195	34	20	1,2	-	5,58 €
ASM2734-30	27 +0,065 +0,195	34	30	1,2	-	6,36 €
ASM2734-40	27 +0,065 +0,195	34	40	1,2	-	7,08 €
ASM2833-20	28 +0,065 +0,195	33	20	1,2	-	5,08 €
ASM2836-20	28 +0,065 +0,195	36	20	1,2	-	5,83 €
ASM2836-30	28 +0,065 +0,195	36	30	1,2	-	6,55 €
ASM2836-40	28 +0,065 +0,195	36	40	1,2	-	7,45 €
ASM3038-20	30 +0,065 +0,195	38	20	1,2	-	5,97 €
ASM3038-30	30 +0,065 +0,195	38	30	1,2	-	6,89 €
ASM3038-40	30 +0,065 +0,195	38	40	1,2	-	7,76 €
ASM3240-20	32 +0,080 +0,240	40	20	1,2	-	6,03 €
ASM3240-30	32 +0,080 +0,240	40	30	1,2	-	7,03 €
ASM3240-40	32 +0,080 +0,240	40	40	1,2	✓	7,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



DCG
Ventouse 2,5
soufflets, caoutchouc
naturel



EAR
Ecrrou autofreiné pour
roulement, Ecrrou
autofreiné - rondelle
nylon



CHAR6035
Charnière à ressort, à
visser et à souder



DER63
Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 0,18kW



GE_C
Rotule lisse, Chrome
dur / PTFE



PDD
Pousoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation



PCM
Poignée cylindrique
fixe, Poignée non
tournante



NSO
Palier standard pour
douille à billes
ouverte, Ouvert long




ATZYSS
Amortisseur élastique
inox diablo, Inox



DOMI120
Accessoires de liaison,
Kit de fixation



PSG125
Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



M0
Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)

Produits complémentaires



AFM
Coussinet polymère à
collerette, Polymère
alimentaire



JSM
Coussinet polymère
cylindrique, Polymère
universel