Broche à billes pour trou borgne

Inx

BABTBSS

Inox 303

- ***Broche à billes avec poignée champignon***
- *Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement dans les alésages à trou borgne lisse (H11) sans douille de fixation supplémentaire*
- *Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives*
- *Matières :*
  Axe inox 303
  Poignée aluminium, noir
- *T° d'utilisation : -30°C à +150°C*

Fonctionnement

Les broches à billes peuvent être utilisées dans les trous borgnes. La tenue obtenue dans un trou H11 dépend du matériau de l'appui :
- *Acier, trempé : min. 30 N*
- *Acier, non trempé : min. 120 N*
- *Inox, non trempé : min. 120 N*
- *Alliage d'aluminium : min. 250 N*



Idéal pour trou borgne



Blocage sans position prédéterminée, pas besoin d'usinage spécifique



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	L5	Résistance double cisaillement (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
BAB6-10/TB/SS	6	10	6,2	11,3	20	17,4	20,7	17,6	14,6	21	13	
BAB6-20/TB/SS	6	20	6,2	11,3	20	27,4	20,7	17,6	14,6	21	15	
BAB6-40/TB/SS	6	40	6,2	11,3	20	47,4	20,7	17,6	14,6	21	19	
BAB6-60/TB/SS	6	60	6,2	11,3	20	67,4	20,7	17,6	14,6	21	23	
BAB8-10/TB/SS	8	10	8,3	14,1	25	18,6	27,3	22,6	18,6	38	25	
BAB8-20/TB/SS	8	20	8,3	14,1	25	28,6	27,3	22,6	18,6	38	29	
BAB8-40/TB/SS	8	40	8,3	14,1	25	48,6	27,3	22,6	18,6	38	36	
BAB8-60/TB/SS	8	60	8,3	14,1	25	68,6	27,3	22,6	18,6	38	43	
BAB8-80/TB/SS	8	80	8,3	14,1	25	88,6	27,3	22,6	18,6	38	51	
BAB10-20/TB/SS	10	20	10,3	14,1	25	30,0	27,3	22,6	18,6	60	35	
BAB10-40/TB/SS	10	40	10,3	14,1	25	50,0	27,3	22,6	18,6	60	47	
BAB10-60/TB/SS	10	60	10,3	14,1	25	70,0	27,3	22,6	18,6	60	59	
BAB10-80/TB/SS	10	80	10,3	14,1	25	90,0	27,3	22,6	18,6	60	70	
BAB10-100/TB/SS	10	100	10,3	14,1	25	110,0	27,3	22,6	18,6	60	82	
BAB12-20/TB/SS	12	20	12,3	17,7	35	31,0	33,2	27,3	22,3	87	66	
BAB12-40/TB/SS	12	40	12,3	17,7	35	51,0	33,2	27,3	22,3	87	82	
BAB12-60/TB/SS	12	60	12,3	17,7	35	71,0	33,2	27,3	22,3	87	100	
BAB12-80/TB/SS	12	80	12,3	17,7	35	91,0	33,2	27,3	22,3	87	117	
BAB12-100/TB/SS	12	100	12,3	17,7	35	111,0	33,2	27,3	22,3	87	134	
BAB16-30/TB/SS	16	30	16,5	23,4	40	44,4	42,2	34,5	28,5	155	150	
BAB16-60/TB/SS	16	60	16,5	23,4	40	74,4	42,2	34,5	28,5	155	196	
BAB16-90/TB/SS	16	90	16,5	23,4	40	104,4	42,2	34,5	28,5	155	242	
BAB16-120/TB/SS	16	120	16,5	23,4	40	134,4	42,2	34,5	28,5	155	290	

Dimensions en mm

Nos autres produits

CHNrb

Chaîne de signalisation rouge et blanche, Acier

BIM

Bouton d'indexage miniature, miniature

PR40

Pied à rotule Ø50, Ø 50

MDR

Manille droite à piton à œil, Acier

PRF_SDD_1820

Support de détecteur Ø18 et Ø20, Ø18 et Ø20

BEAS

Bouton étoile antistatique, Etoile, antistatique



GPBSS

Poignée sphérique femelle taraudée, Aluminium

LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



CHM40-MOT

Motoréducteur AC asynchrone triphasé, 0,18 à 0,55

UGCG

Guidage de vérin en kit, Colonne de guidage

ES

Bipode simple, Plastique



PF30NM

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,8 Nm

Produits complémentaires

BABM

Broche à segments filetés, Acier

BABreglable

Broche à billes réglable inox trempé, réglable

BABpss

Broche à billes inox 301, Inox

BABTV

Broche à billes verrouillable, Inox