



# Accouplement Oldham

## Accouplement pour système asservi **HPC**.BG

Couple : 0,06 à 44Nm

- Composé de 3 éléments détachables

- Vitesse maxi. : 3000 t/min

- T° d'utilisation :

-20°C à +60°C

- Matières :

Moyeu (BG6-BG13) :

laiton CZ121

Moyeu (BG19-57) :

aluminium 6082

Finition : alocrom

Disque : acétal noir

Facteur de service	
Utilisation	Facteur
Momentanée	1
1h/jour	2
3h/jour	4
6h/jour	6
12h/jour	8


Le couple à transmettre x facteur de service doit être inférieur au couple maxi.



### Info.

- Livré non assemblé

	Mésalignement à 3000 t/min			Couple statique maxi. (Nm)	Moment d'inertie de rupture (Nm)	Rigidité torsionnelle (Nm/Rad)
	radial (± mm)	axial (± mm)	angulaire (± °)			
BG6	0,10	0,05	0,5°	0,06	0,7	6
BG9	0,10	0,05	0,5°	0,21	2,0	18
BG13	0,10	0,05	0,5°	0,5	4,0	26
BG19	0,20	0,10	0,5°	1,7	8,0	67
BG25	0,20	0,10	0,5°	4,0	13,0	252
BG33	0,20	0,15	0,5°	9,0	53,0	1 074
BG41	0,25	0,15	0,5°	17,0	57,0	3 327
BG50	0,25	0,20	0,5°	30,0	95,0	7 550
BG57	0,25	0,20	0,5°	44,0	150,0	12 410



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-6%	Sur demande	

Références	Alésages standard (mm)	Alésages en option (mm)	ØD	L	C	Vis	Poids (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
								Alésages standard	Alésages standard
BG6	2	3, 3,18	6,40	12,70	3,80	M3	2,5	✓	sur demande
BG9	3, 4, 5	-	9,50	12,70	3,80	M3	4	✓	sur demande
BG13	3	4, 5, 6, 6,35	12,70	15,90	4,30	M3	11	✓	sur demande
BG19	4, 6, 8	5, 6,35	19,10	22,00	6,30	M3	12	✓	22,88 €
BG25	6, 8, 10	6,35, 9,52, 12	25,40	28,40	8,60	M4	31	✓	sur demande
BG33	8, 12	9,52, 10, 14, 15, 16	33,30	42,00	13,00	M4	86	✓	sur demande
BG41	9,52, 10	12, 14, 15, 16, 18, 19, 20	41,30	50,80	16,70	M5	148	✓	sur demande
BG50	10, 20	12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25	50,00	59,60	20,60	M8	208	✓	sur demande
BG57	12, 20	14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 30	57,10	78,00	28,40	M8	361	✓	sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



NPCR  
Noix porte-cellule  
réglable, Réglable



G4-ECO  
Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



BMM  
Bouton moleté mâle,  
Moleté



OPFL\_OPPM  
Accessoire pour  
indicateurs OP, Bride  
de blocage



PR821  
Roue de renvoi, Séries  
821 et 805



NKIB  
Roulement combiné  
avec bague interne,  
Charge axiale dans  
les 2 sens



MPE  
Entretoise  
hexagonale, Acier



UCP\_PBT  
Palier à chapeau  
polymère inox,  
Polymère et inox



JCSs  
Cardan simple inox,  
Sollicitation légère



ADL\_M  
Anneau de levage  
mâle DIN580, Inox



CHC  
Vis à tête creuse,  
Acier classe 12.9



EKONSL  
Butée élastique  
silicone, Fixation  
femelle

## Produits complémentaires



BGC  
Accouplement  
Oldham, avec  
mâchoires de serrage