


- Bague d'arrêt cylindrique selon DIN 705
- Serrage avec vis sans tête DIN914
- Matières :
 - Acier finition naturel
 - Inox 303 naturel

Avantages

- Permet de créer rapidement une butée ou un blocage axial sur un arbre

Info

- Autres alésages sur demande



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références		ØD1	B	ØD2	ØD3	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4		
Acier	Inox							Acier	Inox	
BAG0-006	BAG0-006/SS	6	8	12	M4x5	0,005	✓	✓	0,83 €	2,01 €
BAG0-008	BAG0-008/SS	8	8	16	M4x6	0,009	✓	✓	0,91 €	2,44 €
BAG0-010	BAG0-010/SS	10	10	20	M5x8	0,018	✓	✓	1,22 €	2,98 €
BAG0-012	BAG0-012/SS	12	12	22	M6x8	0,025	✓	✓	1,35 €	3,93 €
BAG0-015	BAG0-015/SS	15	12	25	M6x8	0,03	✓	✓	1,52 €	4,47 €
BAG0-016	BAG0-016/SS	16	12	28	M6x8	0,039	✓	✓	1,61 €	6,29 €
BAG0-020	BAG0-020/SS	20	14	32	M6x8	0,054	✓	✓	2,04 €	8,18 €
BAG0-025	BAG0-025/SS	25	16	40	M8x10	0,096	✓	✓	3,13 €	13,55 €
BAG0-030	BAG0-030/SS	30	16	45	M8x10	0,111	✓	-	4,10 €	15,92 €
BAG0-035	BAG0-035/SS	35	16	56	M8x12	0,189	-	-	5,56 €	25,40 €
BAG0-040	BAG0-040/SS	40	18	63	M10x16	0,263	-	-	8,13 €	33,58 €
BAG0-050	BAG0-050/SS	50	18	80	M10x16	0,433	-	-	12,17 €	49,19 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Bague d'arrêt plastique



BAP






Ø10 à Ø20, 2 éléments

- Bague d'arrêt 2 éléments

- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox 304






REMISES

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØDe	ØDp	W	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	3,42 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	3,42 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	3,42 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	3,42 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	3,42 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	✓	3,42 €
BAP-20	20	40	29	14	0,02	✓	3,42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Bague d'arrêt 2 éléments
- Alésage lisse ou rainuré
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox 304



REMISES

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande


Références		ØD	A1	ØDe	ØDp	W	K	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 39	
Lisse	Rainuré								Lisse	Lisse	Rainuré
BAP-25	BAP-25K	25	8	45	35	14	28,3	0,02	✓	3,42 €	5,75 €
BAP-30	BAP-30K	30	8	55	45	16	33,3	0,03	✓	4,06 €	6,32 €
BAP-35	BAP-35K	35	10	60	47	16	38,3	0,03	✓	4,40 €	6,65 €
BAP-40	BAP-40K	40	12	64	51	18	43,3	0,04	✓	4,40 €	6,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


BAG1 BAG2

En 1 ou 2 éléments

- **Serrage important sur tout type d'arbre**
- Ne pas dépareiller
- Matière :
Collier : acier (naturel, noirci ou zingué selon provenance)
Vis : acier allié
- La référence en deux éléments permet un serrage plus important, autorisant ainsi une puissance 20% plus élevée,
- Les dimensions ØD et L sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la production



Exemple de montage



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	


Références		ØA	ØD	L	Vis	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
en 1	en 2					en 1	en 2	en 1	en 2
élément	éléments					élément	éléments	élément	éléments
BAG1-004	BAG2-004	4	16	9	M3 x 8	-	-	4,22 €	7,27 €
BAG1-005	BAG2-005	5	16	9	M3 x 8	✓	✓	4,22 €	7,27 €
BAG1-006	BAG2-006	6	16	9	M3 x 8	✓	✓	4,22 €	7,27 €
BAG1-008	BAG2-008	8	18	9	M3 x 8	✓	✓	4,22 €	7,27 €
BAG1-010	BAG2-010	10	24	9	M3 x 10	✓	✓	4,80 €	8,06 €
BAG1-012	BAG2-012	12	28	11	M4 x 12	✓	✓	5,33 €	8,46 €
BAG1-015	BAG2-015	15	34	13	M5 x 16	✓	✓	6,35 €	10,00 €
BAG1-016	BAG2-016	16	34	13	M5 x 16	✓	✓	6,35 €	10,00 €
BAG1-018	BAG2-018	18	36	13	M5 x 16	-	✓	7,08 €	10,77 €
BAG1-020	BAG2-020	20	40	15	M6 x 16	✓	✓	8,06 €	11,56 €
BAG1-025	BAG2-025	25	45	15	M6 x 16	✓	✓	8,72 €	12,71 €
BAG1-030	BAG2-030	30	54	15	M6 x 18	✓	✓	11,05 €	14,45 €
BAG1-035	BAG2-035	35	57	15	M6 x 18	✓	✓	11,98 €	15,97 €
BAG1-040	BAG2-040	40	60	15	M6 x 18	✓	✓	12,71 €	17,06 €
BAG1-050	BAG2-050	50	78	19	M8 x 25	✓	✓	26,97 €	30,56 €
BAG1-055	BAG2-055	55	90	16	M8 x 20	-	-	19,75 €	23,41 €
BAG1-060	BAG2-060	60	100	16	M8 x 20	-	✓	23,36 €	26,89 €
BAG1-070	BAG2-070	70	110	20	M10 x 25	-	-	26,68 €	30,84 €
BAG1-075	BAG2-075	75	125	20	M10 x 25	-	-	33,54 €	37,84 €
BAG1-080	BAG2-080	80	125	20	M10 x 25	-	-	32,93 €	37,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

En 1 ou 2 éléments

BAG1ss
BAG2ss

- **Serrage important sur tout type d'arbre**
- Ne pas dépareiller
- Matière :
Collier : inox
Vis : inox
- La référence en deux éléments permet un serrage plus important, autorisant ainsi une puissance 20% plus élevée
- Les dimensions ØD et L sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la production



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références		ØA	ØD	L	Vis	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
en 1 élément	en 2 éléments					en 1 élément	en 2 éléments	en 1 élément	en 2 éléments
BAG1-004/SS	BAG2-004/SS	4	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,94 €	11,43 €
BAG1-005/SS	BAG2-005/SS	5	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,94 €	11,43 €
BAG1-006/SS	BAG2-006/SS	6	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,94 €	11,43 €
BAG1-008/SS	BAG2-008/SS	8	18	9	M3 x 8	✓	✓	9,95 €	11,64 €
BAG1-010/SS	BAG2-010/SS	10	24	9	M3 x 10	✓	✓	12,30 €	14,54 €
BAG1-012/SS	BAG2-012/SS	12	28	11	M4 x 12	✓	✓	12,71 €	15,08 €
BAG1-015/SS	BAG2-015/SS	15	34	13	M5 x 16	✓	✓	15,21 €	18,48 €
BAG1-016/SS	BAG2-016/SS	16	34	13	M5 x 16	✓	✓	15,21 €	18,48 €
BAG1-018/SS	BAG2-018/SS	18	36	13	M5 x 16	✓	✓	17,39 €	20,79 €
BAG1-020/SS	BAG2-020/SS	20	40	15	M6 x 16	✓	✓	21,20 €	22,13 €
BAG1-025/SS	BAG2-025/SS	25	45	15	M6 x 16	✓	✓	23,43 €	25,15 €
BAG1-030/SS	BAG2-030/SS	30	54	15	M6 x 18	✓	✓	27,05 €	30,16 €
BAG1-040/SS	BAG2-040/SS	40	60	15	M6 x 18	✓	✓	33,80 €	41,96 €
BAG1-050/SS	BAG2-050/SS	50	78	19	M8 x 25	✓	✓	63,76 €	92,93 €
BAG1-055/SS	BAG2-055/SS	55	90	16	M8 x 20	-	-	91,92 €	97,34 €
BAG1-060/SS	BAG2-060/SS	60	100	16	M8 x 20	-	✓	105,91 €	111,47 €
BAG1-070/SS	BAG2-070/SS	70	110	20	M10 x 25	-	-	117,98 €	124,28 €
BAG1-075/SS	BAG2-075/SS	75	125	20	M10 x 25	-	-	151,34 €	157,85 €
BAG1-080/SS	BAG2-080/SS	80	125	20	M10 x 25	-	-	144,01 €	150,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm