


- Rouleau de feuillard de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place
- Largeur 12,7mm
- Longueur par rouleau : 5 mètres (*sauf CLQ12-10-001 longueur 10 mètres)
- Bande à découper à la forme voulue
- Matière :
 - Acier 1.1274
 - Inox 1.4310




**acier
ou inox**

Applications

- Alignement de pièces à usiner
- Alignement de gabarits de forme,
- Ajustement du jeu de soupape,
- Calage d'outillage
- Réglage de roulements
- Alignement d'un moteur et d'une pompe avant de mettre l'accouplement



Alignement insuffisant



REMISES Cale de réglage

Qté	1+	3+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références		Epaisseur (mm)	Stock*		Prix Uni. 1 à 2	
Acier	Inox		Acier	Inox	Acier	Inox
CLQ12-10-001	CLQ12-5-001/SS	0,01	-	✓	115,00 €	75,96 €
CLQ12-5-002	CLQ12-5-002/SS	0,02	-	✓	48,25 €	51,11 €
CLQ12-5-003	CLQ12-5-003/SS	0,03	-	-	19,57 €	24,35 €
CLQ12-5-004	CLQ12-5-004/SS	0,04	-	-	18,40 €	18,71 €
CLQ12-5-005	CLQ12-5-005/SS	0,05	✓	✓	19,47 €	17,86 €
CLQ12-5-006	CLQ12-5-006/SS	0,06	-	-	14,02 €	15,78 €
CLQ12-5-007	CLQ12-5-007/SS	0,07	-	-	13,12 €	15,78 €
CLQ12-5-008	CLQ12-5-008/SS	0,08	-	-	12,56 €	15,78 €
CLQ12-5-010	CLQ12-5-010/SS	0,10	✓	✓	14,13 €	18,83 €
CLQ12-5-015	CLQ12-5-015/SS	0,15	-	✓	12,56 €	20,77 €
CLQ12-5-020	CLQ12-5-020/SS	0,20	✓	✓	15,43 €	21,75 €
CLQ12-5-025	CLQ12-5-025/SS	0,25	✓	-	20,57 €	21,11 €
CLQ12-5-030	CLQ12-5-030/SS	0,30	✓	✓	14,61 €	25,62 €
CLQ12-5-040	CLQ12-5-040/SS	0,40	✓	✓	16,56 €	28,25 €
CLQ12-5-050	CLQ12-5-050/SS	0,50	✓	✓	27,32 €	27,19 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Kit de feuilles de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place**
- Feuille à découper à la forme voulue
- Matières :
 - Acier 1.1274
 - Inox 1.4310
 - Laiton 2.0321

Avantage

- Grand choix d'épaisseurs dans chaque boîte permettant un calage de précision pour tout type d'application

Applications

- Alignement de pièces à usiner, alignement de gabarits de forme, ajustement du jeu de soupape, calage d'outillage, réglage de roulements



REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nombre de Format Feuilles Nuance	Composition par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CLQ25-300-21/A	25x300 21 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	76,30 €
CLQ50-300-25/A	50x300 25 acier 1.1274	0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	104,55 €
CLQ50-300-23/A	50x300 23 acier 1.1274	0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00	✓	90,25 €
CLQ100-500-9/SS	100x500 9 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00	✓	150,02 €
CLQ100-500-11/SS	100x500 11 inox 1.4310	0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50	✓	175,01 €
CLQ100-500-11/SS2	100x500 11 inox 1.4310	0,50/0,55/0,60/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00	-	315,21 €
CLQ150-500-10/SS	150x500 10 inox 1.4310	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	162,13 €
CLQ150-500-10/BR	150x500 10 laiton 2.0321	0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50	-	190,18 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm