

Doigt d'indexage verrouillable acier

DIV Corps fileté M12 à M20x1,5

Avec loquet tournant de manoeuvre

- Matière :


- Acier classe 5.8 bruni
- Doigt traité rectifié
- Poignée revêtement poudre

- Avec écrou

Utilisation

- Les doigts d'indexage verrouillables sont utilisés lorsque le doigt doit être totalement rétracté
- Tourner le levier à 180° pour enclencher le verrouillage
- Une encoche permet de maintenir le loquet dans cette position

Tourner pour déverrouiller



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Force du ressort		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
													initiale F1(N)	finale F2(N)		
DIV12-5	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12-6	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12-8	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✓	20,08 €
DIV12X1.5-5	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-6	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV12X1.5-8	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	20,08 €
DIV16-6	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16-8	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16-10	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✓	24,05 €
DIV16X1.5-6	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-8	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV16X1.5-10	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	24,05 €
DIV20-8	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20-10	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✓	27,46 €
DIV20-12	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	27,46 €
DIV20x1.5-8	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-10	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	27,46 €
DIV20x1.5-12	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	-	27,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Avec loquet tournant de manoeuvre
- Matière : **Inox**
- Avec écrou

Utilisation

- Les doigts d'indexage verrouillables sont utilisés lorsque le doigt doit être totalement rétracté
- Tourner le levier à 180° pour enclencher le verrouillage
- Une encoche permet de maintenir le loquet dans cette position



Tourner pour déverrouiller



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	SW1	SW2	Force du ressort		Prix Uni. 1 à 5	
													initiale F1(N)	finale F2(N)		
DIV12-5/SS	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12-6/SS	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12-8/SS	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	✓	27,26 €
DIV12X1.5-5/SS	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-6/SS	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV12X1.5-8/SS	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15	-	27,26 €
DIV16-6/SS	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16-8/SS	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	✓	30,58 €
DIV16-10/SS	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	✓	30,58 €
DIV16X1.5-6/SS	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-8/SS	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV16X1.5-10/SS	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35	-	30,58 €
DIV20-8/SS	8	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20-10/SS	10	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	✓	38,05 €
DIV20-12/SS	12	M20	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	38,05 €
DIV20x1.5-8/SS	8	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,3	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-10/SS	10	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	2,8	20	30	20	60	-	38,05 €
DIV20x1.5-12/SS	12	M20x1,5	20	71,0	50	30	18,0	6,0	12	3,0	20	30	20	60	✓	38,05 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Doigt d'indexage à levier



DIL

Corps fileté M6 à M16

- Doigt d'indexage verrouillable

- Matière :

Acier classe de résistance 5.8

- Finitions : acier zingué bleu




Info.

- Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal


- Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le levier



Tirer le levier pour déverrouiller



Exemple d'application : verrouillage



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD4	L	L1	L2	L3	H	A	SW1	Fx30°	Force du ressort			Couple de serrage max (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
												initiale F1(N)	finale F2(N)	de serrage		
DIL6	4	M6	2,3	41,5	20,0	12,0	17,0	9,5	15,5	6	0,7	3	10	1,6	✓	7,68 €
DIL10	6	M10	3,5	65,0	33,5	17,5	30,0	14,0	22,9	10	1,1	4	16	10,0	✓	8,73 €
DIL12	8	M12	4,7	73,0	31,8	22,2	28,0	19,0	31,2	12	1,3	4	22	13,0	✓	10,02 €
DIL16	10	M16	4,7	102,5	50,5	27,0	44,5	25,0	32,7	16	1,6	4	23	42,0	✓	13,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Matière :

Finition acier : doigt trempé,
Classe de résistance 5.8.
Finition inox : doigt trempé,
Corps : inox 303
Doigt : inox 420 trempé
Anneau : inox 301

- Finitions :


Acier bruni : doigt trempé, bruni, rectifié
Inox naturel : doigt trempé, poli et rectifié

Tirer l'anneau
pour déverrouiller




Info.

- Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage, une autre position peut être obtenue
- Avec l'anneau, il est possible d'automatiser le doigt d'indexage, par exemple à l'aide d'un vérin pneumatique ou d'une commande à distance



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	F1(N)	F2(N)	Force du ressort	Prix Uni.
													initiale finale	
														Stock*
Acier, doigt acier trempé														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	11,95 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	11,35 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	12,63 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	16,88 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	23,94 €
Inox, doigt inox trempé														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	20,89 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	19,92 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	23,39 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	31,24 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	51,66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm