

Doigt d'indexage verrouillable acier

DIV

Corps fileté M12 à M20x1,5


- Avec loquet tournant de manoeuvre
- Matière : acier classe 5.8 bruni
Doigt traité rectifié
Poignée revêtement poudre
- Avec écrou

Tourner pour déverrouiller



Utilisation

- Les doigts d'indexage verrouillables sont utilisés lorsque le doigt doit être totalement rétracté.
- Tourner le levier à 180° pour enclencher le verrouillage.
- Une encoche permet de maintenir le loquet dans cette position.



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	ØD1	ØD	ØD2	L	L2	L3	B	B1	H	SW	Fx30°	Force du ressort		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
												initiale F(N)	finale F2(N)		
DIV12-5	M12	5	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15	✓	17,81 €
DIV12x1.5-5	M12x1.5	5	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15	-	17,81 €
DIV12-6	M12	6	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15	✓	17,81 €
DIV12x1.5-6	M12x1.5	6	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15	-	17,81 €
DIV12-8	M12	8	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15	✓	17,81 €
DIV12x1.5-8	M12x1.5	8	46,8	30	25	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15	-	17,81 €
DIV16-6	M16	6	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35	✓	21,34 €
DIV16x1.5-6	M16x1.5	6	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35	-	21,34 €
DIV16-8	M16	8	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35	✓	21,34 €
DIV16x1.5-8	M16x1.5	8	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35	-	21,34 €
DIV16-10	M16	10	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35	✓	21,34 €
DIV16x1.5-10	M16x1.5	10	60,4	40	32	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35	-	21,34 €
DIV20-8	M20	8	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	2,3	20	60	-	24,36 €
DIV20x1.5-8	M20x1.5	8	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	2,3	20	60	-	24,36 €
DIV20-10	M20	10	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	2,8	20	60	✓	24,36 €
DIV20x1.5-10	M20x1.5	10	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	2,8	20	60	-	24,36 €
DIV20-12	M20	12	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	3,0	20	60	✓	24,36 €
DIV20x1.5-12	M20x1.5	12	70,0	50	35	35	18,0	6,0	12	30	3,0	20	60	-	24,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Avec loquet tournant de manoeuvre
- Matière : **Inox**
- Avec écrou

Utilisation

- Les doigts d'indexage verrouillables sont utilisés lorsque le doigt doit être totalement rétracté.
- Tourner le levier à 180° pour enclencher le verrouillage.
- Une encoche permet de maintenir le loquet dans cette position.



Tourner pour déverrouiller



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD1	ØD	ØD2	L	L2	L3	B	B1	H	SW	Fcx30*	Force du ressort		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
												initiale F(N)	finale F2(N)		
DIV12-5/SS	M12	5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15	✓	24,15 €
DIV12x1.5-5/SS	M12x1.5	5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15	-	24,15 €
DIV12-6/SS	M12	6	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15	✓	24,15 €
DIV12x1.5-6/SS	M12x1.5	6	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15	-	24,15 €
DIV12-8/SS	M12	8	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15	✓	24,15 €
DIV12x1.5-8/SS	M12x1.5	8	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15	-	24,15 €
DIV16-6/SS	M16	6	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35	✓	27,11 €
DIV16x1.5-6/SS	M16x1.5	6	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35	-	27,11 €
DIV16-8/SS	M16	8	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35	✓	27,11 €
DIV16x1.5-8/SS	M16x1.5	8	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35	-	27,11 €
DIV16-10/SS	M16	10	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35	✓	27,11 €
DIV16x1.5-10/SS	M16x1.5	10	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35	-	27,11 €
DIV20-8/SS	M20	8	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	2,3	20	60	-	33,76 €
DIV20x1.5-8/SS	M20x1.5	8	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	2,3	20	60	-	33,76 €
DIV20-10/SS	M20	10	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	2,8	20	60	✓	33,76 €
DIV20x1.5-10/SS	M20x1.5	10	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	2,8	20	60	-	33,76 €
DIV20-12/SS	M20	12	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	3,0	20	60	✓	33,76 €
DIV20x1.5-12/SS	M20x1.5	12	20	70,0	50	35	18,0	6,0	12	30	3,0	20	60	✓	33,76 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Doigt d'indexage à levier



DIL

Corps fileté M6 à M16

- Doigt d'indexage verrouillable

- Matière :

Acier classe de résistance 5.8.

- Finitions : acier zingué bleu




Info.

- Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal.


- Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le levier.



Tirer le levier pour déverrouiller



Exemple d'application : verrouillage



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD4	L	L1	L2	L3	H	A	SW1	Fx30°	Force du ressort		Couple de serrage max (Nm)	Prix Uni. 1 à 5	
												initiale F1(N)	finale F2(N)			
DIL6	4	M6	2,3	41,5	20,0	12,0	17,0	9,5	15,5	6	0,7	3	10	1,6	✓	8,67 €
DIL10	6	M10	3,5	65,0	33,5	17,5	30,0	14,0	22,9	10	1,1	4	16	10,0	✓	9,28 €
DIL12	8	M12	4,7	73,0	31,8	22,2	28,0	19,0	31,2	12	1,3	4	22	13,0	✓	10,09 €
DIL16	10	M16	4,7	102,5	50,5	27,0	44,5	25,0	32,7	16	1,6	4	23	42,0	✓	12,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Doigt d'indexage avec anneau

Corps fileté M8x1 à M20x1,5

DIA

- Matière :

Finition acier : doigt trempé,

Classe de résistance 5.8.

Finition inox : doigt trempé,

Corps : inox 303

Doigt : inox 420 trempé

Anneau : inox 301

- Finitions :

Acier bruni : doigt trempé, bruni, rectifié

Inox naturel : doigt trempé, poli et rectifié

Tirer l'anneau pour déverrouiller




Info.


- Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal.

Après déverrouillage, une autre position peut être obtenue.

- Avec l'anneau, il est possible d'automatiser le doigt d'indexage, par exemple à l'aide d'un vérin pneumatique ou d'une commande à distance.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	F1(N)	F2(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier, doigt acier trempé														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	10,58 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	10,07 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	11,20 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	14,93 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	21,25 €
Inox, doigt inox trempé														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	18,53 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	17,64 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	20,75 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	27,71 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	45,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 51