

Anneau et bande magnétique

Pour afficheur multifonction

F7

- Bande magnétique

- Dans le capteur sont insérés des ponts magnétorésistifs qui envoient le signal lu sur la bande magnétique à l'électronique de conversion.
- La bande P25 avec pôle magnétique de 2,5mm est réalisée par :

A : Ruban en plastroferrite magnétisé flexible.

B : Bande métallique qui sert comme protection de la saleté et d'éventuels frottements mécaniques montage à effectuer par le client (facultatif).

C : Ruban métallique inoxydable précédemment monté en usine à coller sur le côté machine ou dans le support modulaire

- Autres longueurs : nous consulter

Terminal de bande



- Permet de finir proprement le montage d'une bande magnétique

Support modulaire aboutable


- Matière aluminium anodisé

Capteur à anneau magnétique

- Permet de mesurer la variation d'angle (en degré °) d'un arbre Ø14 ou Ø20
- A utiliser uniquement avec afficheur à capteur externe F7-E
- Capteur 120 points (pas de 3°)




Bande magnétique F7-P25/10-500




Terminal de bande F7-TB

(kit de 2 pièces)



Anneau F7-AM



Support modulaire F7-SB-500

REMISES

Qté	1+	3+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Type	Longueur (mm)	Diamètre arbre ØA	Prix Uni. 1 à 2
F7-P25/10-500	Bande magnétique	500	-	65,95 €
F7-TB	Terminal de bande	-	-	7,27 €
F7-SB-500	Support modulaire	500	-	85,49 €
F7-AM14	Anneau magnétique	-	14	58,61 €
F7-AM20	Anneau magnétique	-	20	58,61 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



LRR-53

Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel inox



HTD5M_25

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD5 Aluminium



BCAss

Bague cannelée cylindrique inox, Inox



BLOC

Blocage de porte, Blocage de porte



GMK17_BR

Bride pour profil de guidage, Conique double



SCR

Insert pour ventouse, Adaptateur pour insert



SFE

Embout à rotule femelle, Inox / PTFE



BAC105

Bac à bec, 8mm



HBM

Douille de réglage seule, Douille de réglage



RGS

Accouplement sans jeu Rotex® GS, de 0,5 à 190Nm



RBGtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc gris



PM3

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé

Produits complémentaires



F7-E

Afficheur multifonction, Avec capteur externe



F7-P-AM

Bande magnétique, Bande magnétique