




- Type de réducteur : roue et vis
- Paliers : autolubrifiants
- Jeu angulaire : N/C
- Charge axiale maxi : N/C
- Charge radiale maxi : N/C
- T° d'utilisation de : -40°C à +80°C
- Masse mini : 1,25kg
- Irréversibilité si rendement <50%



### Accessoires

- Carte **FIRSTDC-1Q-60/10**  
**NANODC-1Q-30/3**  
(entraînement-régulation de vitesse)
- Alimentation **ALIDR30-24**,  
**ALIDR120-24**



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix		-7%	Sur demande

Références	Rapports	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible Nano	Compatible First	Prix Uni. 1 à 5
<b>Version 12 V DC</b>									
DOG111-12-135	12,2:1	60	135	105	1,5	4,0	Non	Oui	270,89 €
DOG111-12-50	62,0:1	45	50	40	5,0	5,0	Non	Oui	145,84 €
DOG111-12-34	62,0:1	45	34	25	6,0	4,0	Non	Oui	145,84 €
DOG111-12-17	62,0:1	45	17	10	6,0	2,0	Oui	Oui	148,84 €
<b>Version 24 V DC</b>									
DOG111-24-270	12,2:1	60	270	240	1,5	4,0	Non	Oui	270,89 €
DOG111-24-78	62,0:1	45	78	70	3,0	3,0	Oui	Oui	160,72 €
DOG111-24-50	62,0:1	45	50	40	5,0	2,5	Oui	Oui	154,77 €
DOG111-24-34	62,0:1	45	34	25	6,0	2,0	Oui	Oui	148,84 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



BH02

Bride avec roulement,  
Montage avec circlips



PRF-CHAR-POU

Chariot porte-outils  
pour profilé  
aluminium, Chariot  
porte-outils



WING

Ecrou à oreilles pour  
serrage manuel, Acier  
ANSI B18-17



M1

Couple roue et vis  
sans fin, Acier non  
trempé



BOX-CSss

Coffret de collier de  
serrage, Coffret  
colliers inox



PW\_PWG15

Vis sans fin de  
précision, Inox




E60B

Réducteur à renvoi  
d'angle, de 4,50 à 24  
Nm



SSDB

Engrenage conique  
inox, 2:1



CT

Cardan télescopique,  
Solllicitation normale



RFV63

Réducteur à roue et  
vis sans fin inox,  
jusqu'à 152Nm



MDB\_MTB


Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 2:1



RVM14

Réducteur manuel, A  
roue et vis sans fin

## Produits complémentaires



NANO

Variateur de vitesse  
3A, 3 A



FIRSTDC1Q60

Variateur de vitesse  
10A, 10 A



MDPOT

Potentiomètre,