

# Anneau et bande magnétique

## Pour afficheur multifonction

**F7**

### - Bande magnétique

- Dans le capteur sont insérés des ponts magnétorésistifs qui envoient le signal lu sur la bande magnétique à l'électronique de conversion.
- La bande P25 avec pôle magnétique de 2,5mm est réalisée par :

A : Ruban en plastroferrite magnétisé flexible.

B : Bande métallique qui sert comme protection de la saleté et d'éventuels frottements mécaniques montage à effectuer par le client (facultatif).

C : Ruban métallique inoxydable précédemment monté en usine à coller sur le côté machine ou dans le support modulaire

- Autres longueurs : nous consulter

### Terminal de bande



- Permet de finir proprement le montage d'une bande magnétique

### Support modulaire aboutable


- Matière aluminium anodisé

### Capteur à anneau magnétique

- Permet de mesurer la variation d'angle (en degré °) d'un arbre Ø14 ou Ø20
- A utiliser uniquement avec afficheur à capteur externe F7-E
- Capteur 120 points (pas de 3°)




Bande magnétique F7-P25/10-500




Terminal de bande F7-TB

(kit de 2 pièces)



Anneau F7-AM



Support modulaire F7-SB-500

### REMISES

Qté	1+	3+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Type	Longueur (mm)	Diamètre arbre ØA	Prix Uni. 1 à 2
F7-P25/10-500	Bande magnétique	500	-	65,95 €
F7-TB	Terminal de bande	-	-	7,27 €
F7-SB-500	Support modulaire	500	-	85,49 €
F7-AM14	Anneau magnétique	-	14	58,61 €
F7-AM20	Anneau magnétique	-	20	58,61 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



Q4

Roulement à double rangée de billes à contact radial, A contact r...



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



HTD5M\_15

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD5 Aluminium



T39\_T49

Ressort de traction au mètre acier, au mètre



CHMR30

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm



RJA00\_28

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



4ASL

Anneau de levage à 45° à souder, A 45° à souder



PW\_PWG3

Vis sans fin de précision, Acier



AC156-157

Crochet pour grenouillère rigide, 25,5mm



PCS62

Pignon à chaîne acier, 15,875mm (DIN 10B-1)



RFK38B

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 200Nm



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, jusqu'à 28,8 Nm

## Produits complémentaires



F7-I

Afficheur multifonction, Avec capteur interne



F7-E

Afficheur multifonction, Avec capteur externe