

Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte.




Avantages

- Montage rapide et facile
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place
- En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire

Montage

- Nécessite un taraudage
- Voir fiche technique pour montage et démontage

Clavette d'arrêt



EN STOCK

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 50+ |
|------|------|-----|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | -15% | Sur demande |

| Références | Taraudage ØD1 | Filetage ØM | Longueur L | Montage Forêt Ø | Montage Ø lamage +0,25 | Profondeur Montage Taraudage | Profondeur min. du Démontage taraudage | Démontage Profondeur taraudage | Prix Uni. 1 à 9 | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------|
| FR-M5/SS | M5 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 10,58 € |
| FR-M6/SS | M6 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | 10,28 € |
| FR-M8/SS | M8 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 10,86 € |
| FR-M8x100/SS | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | 10,86 € |
| FR-M10/SS | M10 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 12,44 € |
| FR-M10x125SS | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | 12,44 € |
| FR-M12/SS | M12 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 15,85 € |
| FR-M12x125SS | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | 15,85 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits




CLG2
Engrenage droit
plastique, Plastique
moulé (nylon)




NTMdl
Vis de pression bout
en delrin, à bout
delrin



BFDdl
Douille de réception
pour broche de
fixation, Acier nickelé



B
Engrenage conique -
Acier 60C40, 1:1



PTP
Courroie V à maillons,
Pour poulie
trapézoïdale ZAB



DCA
Ventouse 1,5
soufflets, nitrile



CAP881
Chaîne à palette à
flexion, Etroite série
881



ACM_DZ
Chape pour attache-
capot manuelle,
Chape



SER69K
Verrou quart de tour
pour agroalimentaire,
Inox



PCS62
Pignon à chaîne,
15,875mm (DIN
10B-1)



PSG2
Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



DOG319
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 4 à 9 Nm

Produits complémentaires



FR
Filets rapportés acier,



FRtool
Outil de montage,
Outil de montage



CHCSS
Vis à tête creuse DIN
912, Inox A2



BHC
Vis à tête bombée ISO
7380, Inox A2