


- Pour tous les dispositifs qui se contentent d'efforts de serrage faibles


- Matière :

Acier traité

- Finition : traité et bruni



La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur "H"



1) Incliner.
Coulisser vers le bas



2) Redresser.
Serrer / desserrer



3) Incliner. Remonter

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,95 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	9,67 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	12,51 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	13,74 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	17,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm