


Palier pour tige trapézoïdale



SLS

Montage simple




- Palier pour tiges LFM102, LFM184 ou LFM245
- Sans lubrification ni entretien
- Faible frottement
- Précis et sans jeu
- Matière :
Aluminium anodisé
Film en Drylin® R
Bague de serrage acier (sur palier fixe)






Application

- Table linéaire

Palier fixe



Palier flottant



✓ EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Pour																Masse	Prix Uni.		
Références	tige	A	H	E1	E2	E3	E5	E6	It	kt	tk	ts	d1	ha	S1	S2	S3	(g)	1 à 4
Palier flottant																			
SLS102-LL	Tr10x2	50	32	36	27	6,5	40	20	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	M4	M6	115	63,17 €
SLS184-LL	Tr18x4	72	46	54	27	13,5	40	20	36	8,6	15	9,0	18	23	M10	M4	M6	295	87,79 €
SLS245-LL	Tr24x5	94	64	70	27	22,5	40	20	50	13,0	20	13,5	24	32	M16	M4	M6	725	130,40 €
Palier fixe																			
SLS102-FL	Tr10x2	50	32	36	-	-	-	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	-	-	-	88	105,70 €
SLS184-FL	Tr18x4	72	46	54	-	-	-	36	8,6	15	9,0	18	23	M10	-	-	-	205	148,39 €
SLS245-FL	Tr24x5	94	64	70	-	-	-	50	13,0	20	13,5	24	32	M16	-	-	-	525	273,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Jusqu'à 40mm de course par rotation

TPR


- Tige seule
- Filetage incliné à droite
- Pour des réglages rapides sans système pneumatique ni courroie crantée
- Pas de retenue à l'arrêt
- Matière :
Inox 304

Info.


- Longueur maxi 3000mm
(Sauf TPR6,35 : maxi 1000mm)

Accessoires

- Fonctionne avec les écrous à pas rapide EPRC et EPRF (tome 3 p.319-318) (incompatible avec les ECPR)



Filets multiples



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	Pas P (mm)	Angle d'hélice	Nombre de filet	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	42,20 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85°	8	1000	✓	74,69 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	✓	88,32 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	89,91 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	✓	108,73 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	✓	126,07 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	114,93 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	✓	167,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ecrou cylindrique pour vis à pas rapide

EPRC

Jusqu'à 40mm
de course par rotation


- Ecrou seul
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J

Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide TPR
(tome 3 p.317)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-	-5%	Sur demande

Références	ØD1	Pas P (mm)	ØD2	B1	F axiale statique maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	36,98 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	✓	43,40 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	✓	42,08 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	33,43 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	✓	58,26 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	✓	39,69 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	39,69 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	✓	39,02 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Ecrou épaulé pour vis à pas rapide **rapide**

Jusqu'à 40mm
de course par rotation

EPRF

- **Ecrou seul**
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J

Avec collerette




Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide TPR (tome 3 p.317)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pas P (mm)		ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	B1	B2	F axiale statique maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-		35,87 €
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	✓		46,32 €
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	✓		48,45 €
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	-		45,11 €
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	✓		58,26 €
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	✓		58,54 €
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-		61,48 €
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	✓		73,80 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm