

Glissières télescopiques acier pour montage en rainure

GLT2-17


Extension partielle, charge jusqu'à 10kg

- La course est inférieure à la longueur du rail
- Maintien en position fermée
- Portance par paire 10kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles
- Matières :
 - Glissières acier zingué
 - Cage à billes plastique
 - Billes acier trempé





Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée.



Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | Profondeur | | Course de rainure | | Profondeur | | de tiroir | | Prix Paire 1 à 3 | | | |
|-------------|------------|----|-------------------|----|------------|----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|---------|
| | A | A2 | A3 | A3 | B | H | L | L1 | | | | |
| GLT2-17-104 | 37 | 32 | 132 | 10 | 10 | 17 | 164 | 182 | 104 | 6-7 | 185-260 | 4,84 € |
| GLT2-17-125 | 37 | 32 | 153 | 10 | 10 | 17 | 185 | 182 | 125 | 6-7 | 185-305 | 4,91 € |
| GLT2-17-145 | 37 | 32 | 185 | 10 | 10 | 17 | 217 | 214 | 145 | 6-7 | 220-355 | 5,13 € |
| GLT2-17-165 | 37 | 32 | 217 | 10 | 10 | 17 | 249 | 246 | 165 | 6-7 | 250-410 | 5,79 € |
| GLT2-17-348 | 37 | 32 | 418 | 10 | 10 | 17 | 450 | 278 | 348 | 6-7 | 450 | 6,80 € |
| GLT2-17-366 | 37 | 32 | 448 | 10 | 10 | 17 | 480 | 310 | 366 | 6-7 | 480 | 7,86 € |
| GLT2-17-368 | 37 | 32 | 468 | 10 | 10 | 17 | 500 | 310 | 368 | 6-7 | 500 | 8,14 € |
| GLT2-17-424 | 37 | 32 | 518 | 10 | 10 | 17 | 550 | 342 | 424 | 6-7 | 550 | 10,36 € |


Dimensions en mm

Glissières télescopiques acier pour montage en rainure

Extension partielle,
charge jusqu'à 12kg

GLT2-27

- La course est inférieure à la longueur du rail
- Maintien en position fermée
- Portance par paire 12kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles
- Matières :
 - Glissières acier zingué
 - Cage à billes plastique
 - Billes acier trempé




Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée

Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1



REMISES

| | | | |
|------|-----------------------|----|----|
| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
| Rem. | Prix -10% Sur demande | | |

| Références | Profondeur Course de rainure | | | | | | | | | | Profondeur de tiroir | | Prix Paire 1 à 3 |
|-------------|------------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---------|---------------------|
| | A | A1 | A2 | A3 | B | H | L | L1 | S | T | de/à | | |
| GLT2-27-150 | 37 | 160 | 32 | 190 | 10 | 27 | 222 | 214 | 150 | 6-7 | 230-350 | 10,25 € | |
| GLT2-27-232 | 37 | 288 | 32 | 296 | 10 | 27 | 328 | 342 | 232 | 6-7 | 350-550 | 15,77 € | |

Dimensions en mm

Glissières télescopiques acier avec amortisseur

GLT3-46A

Extension intégrale, charge jusqu'à 35kg

- La course est égale à la longueur du rail
- Maintien en position fermée
- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage
- L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée
- Portance par paire 35kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles
- Matières :

Glissières acier zingué et passivé bleu
Cage à billes en acier et plastique
Billes acier trempé




Avantage


- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée

Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 2



Avec amortisseur



REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
|-----------|------|-------------|----|
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | Course | | | | | | | | | | Prix Paire 1 à 3 |
|--------------|--------|-----|----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|---------------------|
| | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | B | H | L | S | |
| GLT3-46A-300 | 35 | 128 | - | - | 35 | 171 | 12,7 | 46 | 300 | 300 | 39,35 € |
| GLT3-46A-350 | 35 | 128 | 64 | - | 35 | 220 | 12,7 | 46 | 350 | 350 | 43,25 € |
| GLT3-46A-400 | 35 | 128 | 64 | - | 35 | 254 | 12,7 | 46 | 400 | 400 | 47,21 € |
| GLT3-46A-450 | 35 | 128 | 96 | - | 35 | 294 | 12,7 | 46 | 450 | 450 | 51,16 € |
| GLT3-46A-500 | 35 | 128 | 96 | 64 | 35 | 344 | 12,7 | 46 | 500 | 500 | 55,06 € |
| GLT3-46A-550 | 35 | 128 | 96 | 128 | 35 | 394 | 12,7 | 46 | 550 | 550 | 59,96 € |
| GLT3-46A-600 | 35 | 128 | 96 | 160 | 35 | 444 | 12,7 | 46 | 600 | 600 | 64,91 € |



Dimensions en mm

Glissières télescopiques acier

Extension intégrale,
charge jusqu'à 45kg

GLT3-46

- La course est égale à la longueur du rail
- Maintien en position fermée
- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage
- Portance par paire 45kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles
- Matières :
Glissières acier zingué et passivé bleu
Cage à billes en acier et plastique
Billes acier trempé





Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée

Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | H | L | Course | | Prix Paire |
|-------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|------|----|-----|--------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | L | S | |
| GLT3-46-300 | 35 | 128 | 96 | - | - | - | 35 | 242 | 12,7 | 46 | 300 | 300 | | 20,50 € |
| GLT3-46-350 | 35 | 128 | 96 | - | - | - | 35 | 292 | 12,7 | 46 | 350 | 350 | | 22,82 € |
| GLT3-46-400 | 35 | 128 | 96 | 96 | - | - | 35 | 342 | 12,7 | 46 | 400 | 400 | | 24,97 € |
| GLT3-46-450 | 35 | 128 | 96 | 128 | - | - | 35 | 392 | 12,7 | 46 | 450 | 450 | | 27,23 € |
| GLT3-46-500 | 35 | 128 | 96 | 128 | 64 | - | 35 | 442 | 12,7 | 46 | 500 | 500 | | 29,00 € |
| GLT3-46-550 | 35 | 128 | 96 | 128 | 64 | 32 | 35 | 492 | 12,7 | 46 | 550 | 550 | | 35,48 € |
| GLT3-46-600 | 35 | 128 | 96 | 128 | 96 | 32 | 35 | 542 | 12,7 | 46 | 600 | 600 | | 40,18 € |
| GLT3-46-650 | 35 | 128 | 96 | 128 | 160 | 32 | 35 | 592 | 12,7 | 46 | 650 | 650 | | 42,18 € |
| GLT3-46-700 | 35 | 128 | 96 | 128 | 192 | 32 | 35 | 642 | 12,7 | 46 | 700 | 700 | | 45,31 € |


Dimensions en mm

Glissières télescopiques acier

GLT3E-50

Super extension,
charge **jusqu'à 60kg**

- La course est supérieure à la longueur du rail ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité
- Maintien en position fermée
- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage
- Portance par paire 60kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles
- Matières :
 - Glissières acier zingué et passivé bleu
 - Cage à billes en acier et plastique
 - Billes acier trempé





Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée

Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | H | Course | | Prix Paire |
|--------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|------|----|--------|-----|------------|
| | | | | | | | | | | | L | S | |
| GLT3E-50-338 | 35 | 128 | 96 | - | - | - | 35 | 242 | 12,7 | 50 | 300 | 338 | 45,27 € |
| GLT3E-50-388 | 35 | 128 | 96 | - | - | - | 35 | 292 | 12,7 | 50 | 350 | 388 | 49,37 € |
| GLT3E-50-438 | 35 | 128 | 96 | 96 | - | - | 35 | 342 | 12,7 | 50 | 400 | 438 | 53,85 € |
| GLT3E-50-488 | 35 | 128 | 96 | 128 | - | - | 35 | 392 | 12,7 | 50 | 450 | 488 | 58,34 € |
| GLT3E-50-538 | 35 | 128 | 96 | 128 | 64 | - | 35 | 442 | 12,7 | 50 | 500 | 538 | 62,82 € |
| GLT3E-50-588 | 35 | 128 | 96 | 128 | 64 | 32 | 35 | 492 | 12,7 | 50 | 550 | 588 | 68,45 € |
| GLT3E-50-638 | 35 | 128 | 96 | 128 | 96 | 32 | 35 | 542 | 12,7 | 50 | 600 | 638 | 74,07 € |
| GLT3E-50-688 | 35 | 128 | 96 | 128 | 160 | 32 | 35 | 592 | 12,7 | 50 | 650 | 688 | 79,64 € |
| GLT3E-50-738 | 35 | 128 | 96 | 128 | 192 | 32 | 35 | 642 | 12,7 | 50 | 700 | 738 | 86,39 € |



Dimensions en mm

Glissières télescopiques acier

Super extension,
charge jusqu'à 90kg

GLT3E-58

- La course est supérieure à la longueur du rail ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité
- Maintien en position fermée
- Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage
- Portance par paire 90kg (montée verticalement)
- Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 20 000 cycles
- Matières :
Glissières acier zingué et passivé bleu
Cage à billes en acier et plastique
Billes acier trempé





Avantage

- Solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée

Infos

- Vendues par paire
- La capacité de charge des glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 1



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 4+ | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | L | Course | | Prix Paire |
|--------------|-------|----|-----|-----|-------|-------|----|----|-----|--------|---|------------|
| | | | | | | | | | | S | S | |
| GLT3E-58-338 | 31,75 | 57 | 122 | - | 31,75 | 233,5 | 19 | 58 | 300 | 338 | | 57,91 € |
| GLT3E-58-388 | 31,75 | 57 | 172 | - | 31,75 | 283,5 | 19 | 58 | 350 | 388 | | 63,70 € |
| GLT3E-58-438 | 31,75 | 57 | 111 | 111 | 31,75 | 333,5 | 19 | 58 | 400 | 438 | | 69,48 € |
| GLT3E-58-488 | 31,75 | 57 | 136 | 136 | 31,75 | 383,5 | 19 | 58 | 450 | 488 | | 75,30 € |
| GLT3E-58-538 | 31,75 | 57 | 161 | 161 | 31,75 | 433,5 | 19 | 58 | 500 | 538 | | 85,43 € |
| GLT3E-58-588 | 31,75 | 57 | 186 | 186 | 31,75 | 483,5 | 19 | 58 | 550 | 588 | | 88,32 € |
| GLT3E-58-638 | 31,75 | 57 | 211 | 211 | 31,75 | 533,5 | 19 | 58 | 600 | 638 | | 95,54 € |
| GLT3E-58-688 | 31,75 | 57 | 236 | 236 | 31,75 | 583,5 | 19 | 58 | 650 | 688 | | 102,79 € |
| GLT3E-58-738 | 31,75 | 57 | 261 | 261 | 31,75 | 633,5 | 19 | 58 | 700 | 738 | | 111,47 € |

Dimensions en mm