


Guidage sur demi-rails



HBM


Douille de réglage seule

- **HBM-X** : Douille réglable avec trou excentré.
En tournant la douille sur son axe, le jeu entre la roue de guidage et le rail peut être éliminé.
- **HBM** : Douille fixe avec trou concentrique.
Ces douilles doivent être montées du côté le plus chargé.



Info.

- ** s'introduit dans l'alésage de la roue de même taille.
- *** toutes les cotes sont basées sur une position "moyenne" de la douille **HBM-X** permettant un réglage entre +X et -X



Douille excentrique réglable HBM-X

Douille concentrique HBM

REMISES

Qté	1+	4+	8+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références						Pour		Masse	Stock*	Prix Uni. 1 à 3		
Acier	Inox	H	ØK**	L	ØN	vis	ØM	X***	S	(g)	Acier	Inox
Douille excentrique												
HBM-1X	HBM-1X/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	0,30	6,30	5	✓	12,84 €	23,82 €
-	HBM-1-M4X/SS	13,8	4,76	12	4	M4	0,25	6,22	-	-	-	-
HBM-2X	HBM-2X/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	0,60	7,13	11	✓	13,75 €	28,43 €
HBM-3X	HBM-3X/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	1,06	9,52	26	✓	19,57 €	39,11 €
HBM-4X	HBM-4X/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	1,52	11,09	45	✓	21,59 €	52,10 €
Douille concentrique												
HBM-1	HBM-1/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	-	6,30	5	✓	7,02 €	11,92 €
-	HBM-1-M4/SS	13,8	4,76	11,2	4	M4	-	6,22	-	-	-	-
HBM-2	HBM-2/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	-	7,13	11	✓	7,87 €	15,60 €
HBM-3	HBM-3/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	-	9,52	26	✓	12,10 €	22,47 €
HBM-4	HBM-4/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	-	11,09	45	✓	13,29 €	35,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

Nos autres produits



Platine en applique,
Platine en applique
pour rotule



Roulette pivotante à
double blocage, Acier -
Caoutchouc



Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



Poignée sphérique
femelle taraudée,
Avec insert laiton



Amortisseur élastique
inox diabol, Inox



Brosse cylindrique
modulaire, Fil crin de
cheval



Manchon pour câble
d'accastillage, Pour
sertir un câble acier



Amortisseur de chocs
autocompensé,
Autocompensé - Sans
réglage



Bouton d'indexage
tout inox, Tout inox



Renvoi d'angle, de
0,53 à 1,77 Nm



Roulette pivotante à
platine, Acier -
Caoutchouc



Plaque de jonction
type AT, AT10

Produits complémentaires



Roue de guidage
seule, Roue



Rail de guidage seul,
Rail



Roue de guidage
seule, Roue