


Guidage sur demi-rails



HBM


Douille de réglage seule

- **HBM-X** : Douille réglable avec trou excentré.
En tournant la douille sur son axe, le jeu entre la roue de guidage et le rail peut être éliminé.
- **HBM** : Douille fixe avec trou concentrique.
Ces douilles doivent être montées du côté le plus chargé.



Info.

- ** s'introduit dans l'alésage de la roue de même taille.
- *** toutes les cotes sont basées sur une position "moyenne" de la douille **HBM-X** permettant un réglage entre +X et -X



Douille excentrique réglable HBM-X

Douille concentrique HBM

REMISES

Qté	1+	4+	8+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références		H	ØK**	L	Pour ØN	vis ØM	X***	S	Masse (g)	Stock* Acier	Prix Uni. 1 à 3	
Acier	Inox										Acier	Inox
Douille excentrique												
HBM-1X	HBM-1X/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	0,30	6,30	5	✓	12,84 €	23,82 €
-	HBM-1-M4X/SS	13,8	4,76	12	4	M4	0,25	6,22	-	-	-	-
HBM-2X	HBM-2X/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	0,60	7,13	11	✓	13,75 €	28,43 €
HBM-3X	HBM-3X/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	1,06	9,52	26	✓	19,57 €	39,11 €
HBM-4X	HBM-4X/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	1,52	11,09	45	✓	21,59 €	52,10 €
Douille concentrique												
HBM-1	HBM-1/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	-	6,30	5	✓	7,02 €	11,92 €
-	HBM-1-M4/SS	13,8	4,76	11,2	4	M4	-	6,22	-	-	-	-
HBM-2	HBM-2/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	-	7,13	11	✓	7,87 €	15,60 €
HBM-3	HBM-3/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	-	9,52	26	✓	12,10 €	22,47 €
HBM-4	HBM-4/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	-	11,09	45	✓	13,29 €	35,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHT

Moteur AC
asynchrone triphasé,
1,1 à 1,85kW



SCC

Serre-câble à étrier,
Acier



COA-COG

Platine en applique ,
Platine en applique
pour rotule



NSB

Palier standard pour
douille à billes
fermée, Fermé long



BL8

Renvoi d'angle, de
0,20 à 2 Nm



SUPCC

Moyeu de serrage
autocentrant acier,
Avec contre-écrou



PAT123

Pied articulé tôle
emboutie Ø123, Ø
123



T5P_T10P

Plaque de jonction
type T, T10




HTD8M_30

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



Q4

Roulement à double
rangée de billes à
contact radial, A



STL

Brosse de guidage -
Brosse, Brosse



VRSF

Anneau de levage
orientable mâle,
Orientable mâle

Produits complémentaires



HW_HT

Roue de guidage
seule, Roue



HW_HT

Rail de guidage seul,
Rail



HW_HT

Roue de guidage
seule, Roue