

Renvoi d'angle en L ou en T

Couple jusqu'à 78Nm

HLC24

- Renvoi d'angle à engrenage spiro-conique
- Pour moteur 4kW maxi
- Vitesse maxi 1400t/min
- Jeu en sortie: 12' à 20'
- Matières :
 - Composants acier
 - Boîtier fonte
- Puissance thermique : 6,7kW (capacité dissipation chaleur)

Engrenage
spiro-conique




Référence


- Préciser à la commande le sens de rotation et la position de montage en remplaçant **E** et **B3** dans la référence (voir page de présentation).

Bride d'entrée



- Brides possibles : 71B5, 80B5, 90B5, 100B5 et 112B5, à indiquer dans la référence




Avec bride moteur
en entrée



Arbre sortie simple S
ou double B



Arbre sortie creux C



Bride d'entrée

IEC	71B5	80B5	90B5	100/112B5
Y	160	200	200	250
P	128	148	148	158

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	Rapport	Arbre de sortie	Vitesse maxi		Couple		Masse (kg)	Prix Uni.
			en sortie (t/min)	mécanique max en sortie* (Nm)				
HLC24-1-C-71B5-E-B3	1:1	creux	1400	73	19	633,21 €		
HLC24-2-C-71B5-E-B3	2:1	creux	700	72	19	633,21 €		
HLC24-3-C-71B5-E-B3	3:1	creux	467	78	19	633,21 €		
HLC24-1-S-71B5-E-B3	1:1	simple	1400	73	19	599,42 €		
HLC24-2-S-71B5-E-B3	2:1	simple	700	72	19	599,42 €		
HLC24-3-S-71B5-E-B3	3:1	simple	467	78	19	599,42 €		
HLC24-1-B-71B5-E-B3	1:1	double	1400	73	19	649,47 €		
HLC24-2-B-71B5-E-B3	2:1	double	700	72	19	649,47 €		
HLC24-3-B-71B5-E-B3	3:1	double	467	78	19	649,47 €		

*Pour couple maxi avec facteur de service, voir page présentation - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 247

Nos autres produits



AC156-157

Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm



PTGR

Poulie tendeur, Pour
courroie ronde



MSP23

Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 av...



DFG

Ventouse plate,
silicone



PSG125S

Engrenage droit de
précision, Inox 303



RFVbr

Bras de réaction inox,
Bras de réaction



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805



RFVcap

Capot de protection
inox, Capot de
protection ouvert



GAL22

Galet de manutention,
Acier zingué



PM3

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



CLM

Chape mâle, Courte
inox



PCS625S

Pignon à chaîne inox,
15,875mm (DIN10B-1)

Produits complémentaires



HLC28

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
182Nm



HLA24

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
78Nm