



Aci






HCV Rail de guidage avec chariot

- **Vitesse maxi : 8 m/s**
- **T° d'utilisation : -20°C à +60°C**
- **Graissage :** Graissé à vie, un regraissage n'est normalement pas nécessaire, sauf si la cadence de fonctionnement est élevée. Dans ce cas, utiliser une graisse NLC1 de consistance 2
- **Matières :**

Galet : bague et billes acier AISI52100 trempé, axe acier bruni haute résistance à la traction, cage plastique
Plateau : alliage d'aluminium haute résistance anodisé noir

Bouchons du plateau et des rails : plastique

Boîtier de graissage : corps élastomère thermoplastique inserts plastique résistant aux chocs raclers feutre



Frottement

- **Formule :** $0,02 \times \text{effort (N)} + \text{frottement joints et raclers (N)}$

Références	B	C	J	K	L	E	F	ØG	Frottement joint et raclers (N)
HCV20	64	10,0	24,95	14,0	100	50	44	M5	4
HCV25	80	11,5	30,70	18,0	135	65	60	M6	7
HCV44	116	14,5	38,70	22,5	180	96	80	M8	15
HCV76	185	20,0	58,70	36,5	300	160	135	M10	28

Dimensions en mm



Rail de guidage avec chariot

HEPCO

- Matière rail :
Acier AISI52100 trempé à 58-62HRC
- Les rails sont livrés avec finition noire (brunissage ou équivalent)
- Infos chariot : voir HCV

Info

- Pour commander, rajouter la longueur du rail à la référence
- Le chariot ne peut être vendu seul



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15% Sur demande		

Références	W	N	R	P	ØM	ØM1	E	T
HRV20	20	12,4	43	90	4,5	8	4,1	5 x 2,0
HRV25	25	15,4	43	90	5,5	10	5,1	6 x 2,5
HRV44	44	26,4	43	90	7,0	11	6,1	8 x 3,0
HRV76	76	50,4	88	180	14,0	20	12,0	15 x 5,0

Références	Avec chariot	266mm	356mm	Prix pour			
				536mm	1076mm	1436mm	1976mm
HRV20	HCV20	350,95 €	366,70 €	398,21 €	492,69 €	555,67 €	650,22 €
HRV25	HCV25	379,92 €	398,50 €	435,74 €	547,39 €	621,83 €	733,48 €
HRV44	HCV44	478,01 €	505,19 €	559,59 €	722,81 €	831,65 €	994,82 €
HRV76	HCV76	-	-	823,40 €	1 023,44 €	1 156,76 €	1 356,80 €

Dimensions en mm

Système de guidage sur rail en V Simple Select®

HEPCO

Capacité et durée de vie


Vérification simple de la durée de vie

La plupart des applications comportent un effort centré L1.

Si c'est le cas, divisez simplement cet effort (en N) par la capacité L1 du chariot donnée ci-dessous pour déterminer le coefficient de charge, puis reporter le produit sur le graphique.


Dans le cas d'efforts déportés, il faut ajouter les coefficients de charge correspondants.

Le coefficient de charge total ne doit pas dépasser 1.



Références	Capacité des chariots				
	L1(N)	L2(N)	Ms(Nm)	Mv(Nm)	M(Nm)
HCV20	435	685	4	19	12
HCV25	800	1500	9	56	30
HCV44	2800	4700	57	243	146
HCV76	10000	10000	360	990	900

$$\text{Coefficient de charge} = \frac{\text{Effort réel}}{\text{Capacité du chariot}} = \frac{L1}{L1(\text{max})} = \frac{L2}{L2(\text{max})} = \frac{Ms}{Ms(\text{max})} = \frac{Mv}{Mv(\text{max})} = \frac{M}{M(\text{max})}$$



Nos autres produits




UCP
Palier à chapeau
fonte, Fonte



SHN
Ecrou 6 pans DIN934,
Inox A2



PRF JL6
Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à lèvr...



M1
Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



PSG35
Engrenage droit de
précision, Inox 316



BABreceptacle
Réceptacle pour
broche à billes,
Réceptacle



VRSSss
Anneau de levage
orientable mâle inox,
Orientable mâle inox



CMM
Embout à rotule mâle
DIN ISO12240-4, Acier
/ bronze



SVR15
Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec



ACLEPP
Equerre pour profilé
aluminium, 8 trous



PRS100
Pied massif à rotule
inox Ø100, Ø 100



CABtool
Outils pour câble
d'accastillage, Outils
de coupe

Produits complémentaires



HCV
Système de guidage
sur rail en V Simple
Select®, avec chariot