

Insert auto-taraudeur acier

Aci Stock

INS

Pour matériaux durs

- Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à pas fin
- Acier cémenté, finition zingué bichromaté

Applications


- Utilisation dans l'aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs

Montage

- Placer l'insert dans un simple trou à l'aide de l'outil de pose INS-TOOL, d'un mandrin fileté, d'une perceuse équipée d'une tête de taraudage, ou bien d'une machine à tarauder automatique
- L'insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière
- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériau dur, utiliser le perçage recommandé maxi.
- Chanfreiner le trou avant de placer l'insert

Info.

- Conditionné en sachet



**Excellente
résistance à
l'arrachement**

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØD2	Longueur L	Perçage mini	recommandé maxi	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,27 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	13,99 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	15,37 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	18,36 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	22,65 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	30,35 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	36,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SHTC
Table linéaire
DryLin®, Sans
entretien



CLG3-ALI
Engrenage droit
contact alimentaire,
Plastique moulé
(nylon bleu)



SH2
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



PW_PWG05
Vis sans fin de
précision, Inox



INS100
Insert auto-taraudeur
filet large, Filet large



BSB
Bloc palier pour vis à
billes, Bloc palier



MDB_MTB
Engrenage conique
plastique, 2:1



TMR
Tendeur fixe rigide,
Manuel



RAG-12-M8
Accessoire pour
rampe à galets,
Système d'ancrage



SDB
Doigt d'indexage -
Support, fixation
perpendiculaire au



E15
Réducteur à renvoi
d'angle, de 0,40 à
2,53 Nm



PDD
Poussoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation

Produits complémentaires



BOXINS300
Coffret inserts auto-
taraudeurs, Coffret -
pour matériaux durs



CHC
Vis à tête creuse DIN
912, Acier classe 12.9



INSTool
Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose