

# Insert auto-taraudeur filet large

Stock

## INS100

## Pour matériaux tendres


- Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à filet large
- Sans collerette
- Montage par déformation, pas d'outillage spécifique nécessaire
- Avec empreinte hexagonale pour le montage
- En acier zingué blanc

### Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre

### Info.

- Conditionné en sachet



### REMISES

|      |      |     |      |      |             |
|------|------|-----|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 10+ | 20+  | 30+  | 40+         |
| Rem. | Prix | -5% | -10% | -15% | Sur demande |

| Références   | ØD   | L  | Ød  | SW | ØPerçage        |      | Qté par lot | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. par lot |
|--------------|------|----|-----|----|-----------------|------|-------------|-----------|--------|-------------------|
|              |      |    |     |    | recommandé mini | maxi |             |           |        |                   |
| INS100-M4/B  | 8,0  | 8  | M4  | 4  | 6,6             | 6,9  | 20          | 1,4       | ✓      | 10,27 €           |
| INS100-M5/B  | 10,0 | 10 | M5  | 5  | 8,4             | 8,9  | 20          | 2,5       | ✓      | 13,06 €           |
| INS100-M6/B  | 12,0 | 12 | M6  | 6  | 10,0            | 10,4 | 20          | 4,8       | ✓      | 16,25 €           |
| INS100-M8/B  | 14,0 | 15 | M8  | 8  | 12,0            | 12,4 | 20          | 7,3       | ✓      | 27,27 €           |
| INS100-M10/B | 18,5 | 20 | M10 | 10 | 16,2            | 16,7 | 15          | 19,2      | ✓      | 42,60 €           |
| INS100-M12/B | 22,0 | 30 | M12 | 12 | 19,5            | 20,0 | 10          | 38,0      | -      | 127,30 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB  
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

## Nos autres produits



Q7

Roulement à billes à contact oblique, Acier



BCAss

Bague cannelée cylindrique inox, Inox



PW\_PWG2

Roue de précision, Bronze



ERT

Ecrou plaquette, Pour rainure en T




GB-RA-1,0

Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



MFB\_MHB

Engrenage conique plastique, 4:1



SBS\_M

Chaîne au mètre, Inox



PSG25DL

Engrenage droit de précision, Delrin



HLC19

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à



ACL-PL

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison -



ACLEPP

Equerre pour profilé aluminium, 4 trous



CAP815

Chaîne à palette droite, Etroite série 815

## Produits complémentaires



INS150

Insert auto-taraudeur filet large à collerette, Filet large à colerette



INS

Insert auto-taraudeur acier, acier



BOX-INS-W

Coffret insert auto-taraudeur filet large, Coffret - pour bois



INSTool

Insert auto-taraudeur - outil, Outil de pose