KBOPUU
KBOPUUG

NB NIPPON BEARING Co.

Forte capacité de charge



- ***Douille ouverte à bague extérieure massive***
- *Pour guidage linéaire*
- *Utilisée sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion*
- *Avec joints d'étanchéité incorporés*
- *Matières :*
  Acier 100C6
  Billes acier 70 HRc±2
  Chemin de roulement acier ou polyamide

Option


- *Douille à billes en inox*

Info.

- *Doit être utilisée avec un arbre supporté traité et rectifié* ***FTSN***

Accessoires

- *Voir combinaisons possibles* **(tome 3 p.243)**



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	Ødr	ØD	L	B	W	ØD1	h	θ	Charges Dynamique C (N)	Charges Statique Co (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
Avec chemin de billes en acier												
KB-12OP-UU	12	22 +0,000 -0,009	32 -0,001 -0,009	22,9 +0,0 -0,2	1,30 +0,0 -0,2	21,00	7,5	78°	510	784	✔	38,80 €
KB-16OP-UU	16	26 +0,000 -0,009	36 -0,001 -0,009	24,9 +0,0 -0,2	1,30 +0,0 -0,2	24,90	10,0	78°	578	892	✔	46,27 €
KB-20OP-UU	20	32 +0,000 -0,011	45 -0,001 -0,009	31,5 +0,0 -0,2	1,60 +0,0 -0,2	30,30	10,0	60°	862	1370	✔	55,99 €
KB-25OP-UU	25	40 +0,000 -0,011	58 -0,001 -0,011	44,1 +0,0 -0,3	1,85 +0,0 -0,3	37,50	12,5	60°	980	1570	✔	74,50 €
KB-30OP-UU	30	47 +0,000 -0,011	68 -0,001 -0,011	52,1 +0,0 -0,3	1,85 +0,0 -0,3	44,50	12,5	50°	1570	2740	-	97,05 €
KB-40OP-UU	40	62 +0,000 -0,013	80 -0,002 -0,013	60,6 +0,0 -0,3	2,15 +0,0 -0,3	59,00	16,8	50°	2160	4020	✔	160,49 €
KB-50OP-UU	50	75 +0,000 -0,013	100 -0,002 -0,013	77,6 +0,0 -0,3	2,65 +0,0 -0,3	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	179,76 €
KB-60OP-UU	60	90 +0,000 -0,015	125 -0,002 +0,013	101,7 +0,0 -0,4	3,15 +0,0 -0,4	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	351,68 €
KB-80OP-UU	80	120 +0,000 -0,015	165 -0,004 +0,016	133,7 +0,0 -0,4	4,15 +0,0 -0,4	116,00	36,3	54°	7350	16000	-	626,94 €
Avec chemin de billes en polyamide												
KB-12OP-UUG	12	22 +0,000 -0,009	32 -0,001 +0,008	22,9 +0,0 -0,2	1,30 +0,0 -0,2	21,00	7,5	78°	510	784	✔	23,79 €
KB-16OP-UUG	16	26 +0,000 -0,009	36 -0,001 +0,009	24,9 +0,0 -0,2	1,30 +0,0 -0,2	24,90	10,0	78°	578	892	-	30,10 €
KB-20OP-UUG	20	32 +0,000 -0,011	45 -0,001 +0,009	31,5 +0,0 -0,2	1,60 +0,0 -0,2	30,30	10,0	60°	862	1370	✔	38,93 €
KB-25OP-UUG	25	40 +0,000 -0,011	58 -0,001 +0,011	44,1 +0,0 -0,3	1,85 +0,0 -0,3	37,50	12,5	60°	980	1570	-	52,76 €
KB-30OP-UUG	30	47 +0,000 -0,011	68 -0,001 +0,011	52,1 +0,0 -0,3	1,85 +0,0 -0,3	44,50	12,5	50°	1570	2740	-	71,59 €
KB-40OP-UUG	40	62 +0,000 -0,013	80 -0,002 +0,013	60,6 +0,0 -0,3	2,15 +0,0 -0,3	59,00	16,8	50°	2160	4020	-	111,86 €
KB-50OP-UUG	50	75 +0,000 -0,013	100 -0,002 +0,013	77,6 +0,0 -0,3	2,65 +0,0 -0,3	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	179,76 €
KB-60OP-UUG	60	90 +0,000 -0,015	125 -0,002 +0,013	101,7 +0,0 -0,4	3,15 +0,0 -0,4	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	237,60 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Compense les défauts d'alignement TKUUOP


- ***Douille à billes auto-alignantes ouvertes***
- *Pour guidage linéaire*
- *Avec joint d'étanchéité incorporé*
- *Matières :*
  Douille thermoplastique
  Billes acier 70 HRc ±2




Accessoires

- *Voir combinaisons possibles* ***(tome 3 p.243)***







REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	J	G	B	θ	Charges Dyn. C (N)	Charges Stat. Co (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✔	27,32 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✔	34,18 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✔	44,77 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✔	60,30 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	-	80,70 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✔	125,72 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*