

### - Élément de blocage manuel

#### - Matières :

Poignée : inox Z6CN18.10M


Polissage électrolytique

Rondelle de butée : plastique renforcé

de fibre de verre PA 6 GF 30, noir

Axe d'articulation, goujon et rondelle :

inox 303 poli






### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Taraudage		ØD	ØD1	ØD2	B	B1	H	H1	A	A1	Force de serrage manuelle Course			Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	F (kN)	N										S				
LAC-M5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	28,41 €		
LAC-M6/SS	M6	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	28,41 €		
LAC-M8/SS	M8	27	11	33,2	24	18,0	28,5	96,0	108,0	8	350	1,5	✓	39,44 €		

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Blocage rapide**
- Élément de blocage manuel
- Matières :  
 Poignée : inox Z6CN18.10M  
 Polissage électrolytique  
 Rondelle de butée : plastique renforcé de fibre de verre PA 6 GF 30, noir  
 Axe d'articulation, goujon et rondelle : inox 303 poli



### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Filetage			B	B1	H	H1	A	A1	Force serrage F (kN)	Force manuelle N	Course S	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	ØD	ØD1	ØD2												
LAC-T5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	40	✓	33,24 €
LAC-T6/SS	M6	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	40	✓	33,24 €
LAC-T8/SS	M8	27	11	33,2	24	18,0	28,5	96,0	108,0	8	350	1,5	50	✓	44,88 €
LAC-T10/SS	M10	27	11	33,2	24	18,0	28,5	96,0	108,0	8	350	1,5	50	✓	44,88 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm