

- Élément de blocage manuel


- Matières :

Poignée : inox 304

Polissage électrolytique

Rondelle de pression: thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone

Axe d'articulation, goujon et rondelle : inox 303 poli






REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Taraudage		B	B1	H	H1	A	A1	Force de serrage manuelle		Course	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
	ØD	ØD1							F (kN)	N				
LAC-M5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	32,05 €
LAC-M6/SS	M6	18	9	33,3	15	14,7	28,8	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	32,05 €
LAC-M8/SS	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96,0	108,0	8	350	1,5	✓	44,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Blocage rapide**
- Élément de blocage manuel
- Matières :
 Poignée : inox 304
 Polissage électrolytique
 Rondelle de pression: thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone
 Axe d'articulation, goujon et rondelle : inox 303 poli



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Filetage		ØD	ØD1	ØD2	B	B1	H	H1	A	A1	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N	Course S	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	M	Ø															
LAC-T5/SS	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	40	✓	37,50 €		
LAC-T6/SS	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	4	120	1,2	40	✓	37,50 €		
LAC-T8/SS	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96,0	108,0	8	350	1,5	50	✓	50,63 €		
LAC-T10/SS	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96,0	108,0	8	350	1,5	50	✓	50,63 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm