

Insert à coller Master-Plate® **rectangulaire**

Inox 316L

MSP


- Plaque inox à coller avec insert taraudé ou tige filetée
- Matière :
Inox 316L

Applications



- Industrie, transport, bâtiment, ameublement

Infos

- Colle non-fournie
- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	50+	100+	500+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	ØD	L	Forme	Prix Uni. 1 à 49
MSP3815T-6-5/SS	38	15	M6	5	Taraudage	5,83 €
MSP3815E-5-4/SS	38	15	M5	4	Ecrrou	2,05 €
MSP3815E-6-5/SS	38	15	M6	5	Ecrrou	2,32 €
MSP3815E-8-6/SS	38	15	M8	6,5	Ecrrou	2,50 €
MSP3815F-5-12/SS	38	15	M5	12	Filetage	2,17 €
MSP3815F-5-16/SS	38	15	M5	16	Filetage	2,22 €
MSP3815F-6-16/SS	38	15	M6	16	Filetage	2,25 €
MSP3815F-6-20/SS	38	15	M6	20	Filetage	2,30 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com **HPC** SUPPLÉMENT 2019

81

Nos autres produits



WS16
Rail Drylin® W, Rail



MEB-ALI
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon bleu), 1:1



AC144
Crochet plat pour
grenouillère, 22mm



CLG1
Engrenage droit
plastique, Plastique
moulé (nylon)



GE14
Grenouillère élastique
à anneau, Avec porte-
cadenas



UCP_SS
Palier à chapeau tout
inox, Inox



ALIDR30
Alimentation 12V et
24V DC, 1,5 A et 2 A




BMM
Bouton moleté mâle,
Moleté



DZY
Butée élastique
cylindrique, Acier



FBL4004_K7
Brosse au mètre,
Polyamide - moyenne
taille



T0
Ressort de torsion,
Inox



BOX-TOR-TOOL
Coffret d'outillages
pour joints, Outils de
démontage

Produits complémentaires



MSP3815
Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec

insert taraudé



Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø38,
cylindrique Ø38 avec

tige filetée



Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 avec

tige filetée



MSP3815

Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec

