

Maille de tête triple **haute résistance**



MTT_{HR}

Acier haute résistance

- Élément de levage

- Matière :

Acier Allié Grade 80
peint en rouge

Marquage

- CE, CMU, fabricant, classe d'acier

Info


- Généralement conforme

à la norme EN 1677- 4+A1

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



Haute
résistance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Référence	CMU (kg)	A	B	ØD	A1	B1	ØD1	Masse (kg)	Stock*	Prix unit. 1 à 5
MTT18-3150/HR	3,15	135	75	18	60	38	14	1,330		

*Dimensions en mm

Nos autres produits



SBF
Palier applique
étanche agro-
alimentaire, ouvert




GGB
Ecroû à oreilles,
Taraudage traversant



HW_HT
Roue de guidage
seule, Roue



GPBSS
Poignée sphérique
femelle taraudée,
Inox 304



G0
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



P



GMK17_BR
Bride pour profil de
guidage, Conique
simple



ACM_AZ
Crochet pour attache-
capot manuelle,
Crochet




BPM
Poussoir à bille à
ressort avec fente,
Acier



DOMI50
Accessoires de liaison,
Plateau tournant



ZAmm
Arbre taraudé pour
guidage linéaire, Acier
trempé rectifié



GBMz
Ecroû cylindrique pour
vis à billes, Ecroû
cylindrique à filets mu...

Produits complémentaires



ADL
Anneau de levage
haute résistance,
haute résistance



ADL
Anneau de levage
haute résistance,
haute résistance



CRLHR
Crochet à linguet à
oeil, résistance



ADL_M
Anneau de levage
mâle DIN580, Acier