

Inx Tige trapézoïdale à double inclinaison inox

1 filet incliné à droite et
1 filet incliné à gauche

LRHSS






- Tige avec une partie filetée inclinée à droite et une partie filetée inclinée à gauche
- Filetage trapézoïdal
- Filetage selon DIN 103
- Tolérance filetage : 7e classe 100
- Fabrication par usinage
- Matière : inox 304

inox

NOUVEAU!

Utilisations

- Machine-outil
- vis mère pour tour



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pas P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prix Uni.
Longueur 1000mm					
LRH164-1/SS	16	4	20	490	
LRH184-1/SS	18	4	20	490	
LRH204-1/SS	20	4	20	490	
LRH245-1/SS	24	5	20	490	
LRH306-1/SS	30	6	20	490	
LRH326-1/SS	36	6	20	490	
Longueur 2000mm					
LRH164-2/SS	16	4	20	990	
LRH184-2/SS	18	4	20	990	
LRH204-2/SS	20	4	20	990	
LRH245-2/SS	24	5	20	990	
LRH306-2/SS	30	6	20	990	
LRH326-2/SS	36	6	20	990	

Dimensions en mm

Nos autres produits



V3RA_PTR
Volant à 3 branches à poignée tournante rabattable, Polyamide



ZDB
Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



CMM
Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4, Acier / bronze



PCS6ECO
Pignon à chaîne acier, 6mm (DIN 04-1)



ZBconique
Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



SSB
Engrenage conique inox, 1:1




PRF_FIX_ANG
Fixation pour profilé aluminium, Fixation angulaire



CSS
Rotule lisse acier, Acier / acier autolubrifiant



PLB
Entretoise cylindrique, Laiton



T0
Ressort de torsion, Inox



UCFL
Palier applique fonte, Fonte



BPVMss
Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser

Produits complémentaires




LRM
Ecrou cylindrique bronze, 1 filet bronze



BFM
Ecrou épaulé bronze, 1 filet bronze



BAGtr
Bague de blocage pour tige trapézoïdale, Aluminium



VKM
Ecrou carré acier, 1 filet acier