

# Maille de tête triple **haute résistance**



**MTT<sub>HR</sub>**

**Acier haute résistance**

## - Élément de levage

### - Matière :

Acier Allié Grade 80  
peint en rouge

## Marquage

- CE, CMU, fabricant, classe d'acier

## Info


- Généralement conforme

à la norme EN 1677- 4+A1

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



Haute  
résistance



## REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 30+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Référence     | CMU<br>(kg) | A   | B  | ØD | A1 | B1 | ØD1 | Masse<br>(kg) | Stock* | Prix unit.<br>1 à 5 |
|---------------|-------------|-----|----|----|----|----|-----|---------------|--------|---------------------|
| MTT18-3150/HR | 3,15        | 135 | 75 | 18 | 60 | 38 | 14  | 1,330         |        |                     |

\*Dimensions en mm

## Nos autres produits



SCH  
Sauterelle à crochet  
horizontal, A crochet  
horizontal - acier



AT5courroie  
Courroie de  
positionnement type  
AT, AT5 Polyuréthane  
armature acier



ACLRP  
Roue pour profilé  
aluminium, Roulette  
avec roulement à  
billes



UGH50  
Unité de guidage en  
H, Pour vérins Ø50



DOMI\_MD  
Table rotative de  
réglage Domino, 40/1



CRM  
Crémaillère nylon  
moulé, Nylon



AC156-157  
Crochet pour  
grenouillère rigide,  
25,5mm



EBC  
Ecroû borgne  
compact Hygienic  
Design®, Compact



TBD  
Table à pas inversé  
manuelle, 40kg



CHINV2  
Charnière invisible,  
Invisible - Ouverture  
jusqu'à 125°



CHAM5270SS  
Charnière marine à  
visser, Marine



RHTtcss  
Roulette Hautes  
températures,  
jusqu'à 200kg

## Produits complémentaires



ADL  
Anneau de levage  
haute résistance,  
haute résistance



ADL  
Anneau de levage  
haute résistance,  
haute résistance



CRLHR  
Crochet à linguet à  
oeil, resistance



ADL\_M  
Anneau de levage  
mâle DIN580, Acier