

# Vis de pression **bout en delrin**

Stock Aci

## NTM<sub>DL</sub>

## En acier bruni

### Matière

Vis : acier classe 10.9.


Embout : Delrin

### Info.

L'embout en Delrin est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité.



Bout en delrin



**+ DE STOCK**

### REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	-10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM4-7/DL	M4	2	7	2	✓	2,98 €
NTM4-9/DL	M4	2	9	2	✓	2,98 €
NTM4-11/DL	M4	2	11	2	✓	2,98 €
NTM4-13/DL	M4	2	13	2	✓	2,98 €
NTM4-17/DL	M4	2	17	2	✓	2,98 €
NTM4-31/DL	M4	2	31	2	✓	7,21 €
NTM4-41/DL	M4	2	41	2	-	7,37 €
NTM5-9/DL	M5	3	9	2,5	✓	2,75 €
NTM5-11/DL	M5	3	11	2,5	-	2,75 €
NTM5-13/DL	M5	3	13	2,5	-	2,75 €
NTM5-17/DL	M5	3	17	2,5	✓	2,75 €
NTM5-21/DL	M5	3	21	2,5	-	2,98 €
NTM5-31/DL	M5	3	31	2,5	-	7,75 €
NTM5-41/DL	M5	3	41	2,5	-	7,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

430 ①

Tome ① 2016


HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel



## REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Unl. 1 à 19
NTM6-11/DL	M6	3,5	11,3	3	✓	2,75 €
NTM6-13/DL	M6	3,5	13,3	3	-	2,75 €
NTM6-17/DL	M6	3,5	17,3	3	✓	2,98 €
NTM6-21/DL	M6	3,5	21,3	3	✓	2,98 €
NTM6-26/DL	M6	3,5	26,3	3	✓	3,14 €
NTM6-41/DL	M6	3,5	41,3	3	✓	7,93 €
NTM6-51/DL	M6	3,5	51,3	3	✓	8,08 €
NTM6-61/DL	M6	3,5	61,3	3	-	8,14 €
NTM8-13/DL	M8	5	13,6	4	-	3,14 €
NTM8-17/DL	M8	5	17,6	4	✓	3,14 €
NTM8-21/DL	M8	5	21,6	4	-	3,19 €
NTM8-26/DL	M8	5	26,6	4	✓	3,42 €
NTM8-33/DL	M8	5	33,6	4	✓	3,87 €
NTM8-51/DL	M8	5	51,6	4	-	7,75 €
NTM8-61/DL	M8	5	61,6	4	-	7,87 €
NTM8-81/DL	M8	5	81,6	4	-	7,93 €
NTM10-18/DL	M10	6,5	17,9	5	✓	3,75 €
NTM10-22/DL	M10	6,5	21,9	5	-	3,87 €
NTM10-27/DL	M10	6,5	26,9	5	-	3,93 €
NTM10-34/DL	M10	6,5	33,9	5	✓	4,54 €
NTM10-42/DL	M10	6,5	41,9	5	-	5,20 €
NTM10-52/DL	M10	6,5	51,9	5	-	7,87 €
NTM10-62/DL	M10	6,5	61,9	5	-	7,98 €
NTM10-82/DL	M10	6,5	81,9	5	✓	8,08 €
NTM12-22/DL	M12	8	22,1	6	-	4,36 €
NTM12-27/DL	M12	8	27,1	6	-	4,54 €
NTM12-34/DL	M12	8	34,1	6	-	4,93 €
NTM12-42/DL	M12	8	42,1	6	-	5,54 €
NTM12-52/DL	M12	8	52,1	6	-	6,36 €
NTM12-62/DL	M12	8	62,1	6	-	8,14 €
NTM12-82/DL	M12	8	82,1	6	-	8,31 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PSG25DL  
Engrenage droit de précision, Delrin



HRV  
Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



BH02  
Bride avec roulement, Montage avec circlips



G2  
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CHMR63  
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 196 Nm



MEF  
Coussinet cylindrique, Alliage de Fer FP20 auto-lubrifiant METAFRAM



AC  
Crochet pour grenouillère, 15mm



RURp  
Roulette ultra-roulante à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-



CHAu  
Charnière en façade, Ouverture 270 degrés



UCF\_SS  
Palier applique tout inox, Inox



PLC\_PLT  
Aimant avec trou central, Avec trou central



PHG15  
Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 35NCD6 prétraité

## Produits complémentaires



NTMbr  
Vis de pression bout en laiton, à bout laiton



NTM  
Vis de pression bout en nylon, à bout nylon