Inox Tige trapézoïdale à double inclinaison inox

1 filet incliné à droite et 1 filet incliné à gauche

LRHss

- ***Tige avec une partie filetée inclinée à droite et une partie filetée inclinée à gauche***
- *Filetage trapézoïdal*
- *Filetage selon DIN 103*
- *Tolérance filetage : 7e classe 100*
- *Fabrication par usinage*
- *Matière : inox 304*

inox

NOUVEAU !





Utilisations

- *Machine-outil*
- *vis mère pour tour*







REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	Pas P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prix Uni.
Longueur 1000mm					
LRH164-1/SS	16	4	20	490	
LRH184-1/SS	18	4	20	490	
LRH204-1/SS	20	4	20	490	
LRH245-1/SS	24	5	20	490	
LRH306-1/SS	30	6	20	490	
LRH326-1/SS	36	6	20	490	
Longueur 2000mm					
LRH164-2/SS	16	4	20	990	
LRH184-2/SS	18	4	20	990	
LRH204-2/SS	20	4	20	990	
LRH245-2/SS	24	5	20	990	
LRH306-2/SS	30	6	20	990	
LRH326-2/SS	36	6	20	990	

Dimensions en mm

Nos autres produits

Dérive-chaîne, Outillage pour chaine de transmission

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé

Arbre de sortie inox, Arbre double pour réducteurs P

Porte-cellule pour profilé aluminium, Porte-cellule

Ecrou cylindrique acier, 1 filet acier

Charnière à ressort, à visser



Poulie dentée de positionnement type T, T5 aluminium

Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel LRX

Tige trapézoïdale acier, 2 filets acier mi-dur

Joint d'étanchéité linéaire, FDA

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 4:1

P

Produits complémentaires

Ecrou cylindrique bronze, 1 filet bronze

Ecrou épaulé bronze, 1 filet bronze

Bague de blocage pour tige trapézoïdale, Aluminium

Ecrou carré acier, 1 filet acier