

Vis de pression à bout cuvette



HCss


Inox A2

- Visserie selon DIN 916
- Matière :
Inox 302/304 - A2
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C


Info.

- Conditionnement par lot

Bout cuvette



Mémo du dessinateur



Diamètre d'alésage ou d'arbre de Ø	jusqu'à Ø (inclus)	Taille de la vis sans tête ØT
Ø4	- Ø6	M3
Ø6	- Ø8	M3
Ø8	- Ø10	M3
Ø10	- Ø12	M4
Ø12	- Ø17	M5
Ø17	- Ø22	M6
Ø22	- Ø30	M8
Ø30	- Ø44	M10
Ø44	- Ø58	M12

REMISES

Nb. Lots	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Filetage		Longueur			Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	ØM	Pas	L	DV	S			
HC2-3/SS/B	M2	0,40	3	1,0	0,9	200	✓	23,81 €
HC2-4/SS/B	M2	0,40	4	1,0	0,9	200	✓	25,36 €
HC2-5/SS/B	M2	0,40	5	1,0	0,9	200	✓	33,10 €
HC2-6/SS/B	M2	0,40	6	1,0	0,9	200	✓	21,75 €
HC2-10/SS/B	M2	0,40	10	1,0	0,9	500	-	38,02 €
HC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	1,2	1,3	200	✓	Sur demande
HC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	1,2	1,3	200	-	Sur demande
HC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	1,2	1,3	200	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Filetage ØM	Pas	Longueur L	DV	S	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
HC3-4/SS/B	M3	0,50	4	1,4	1,5	500	✓	14,70 €
HC3-5/SS/B	M3	0,50	5	1,4	1,5	500	✓	21,74 €
HC3-6/SS/B	M3	0,50	6	1,4	1,5	500	✓	12,13 €
HC3-8/SS/B	M3	0,50	8	1,4	1,5	500	✓	15,24 €
HC3-10/SS/B	M3	0,50	10	1,4	1,5	500	✓	22,30 €
HC3-12/SS/B	M3	0,50	12	1,4	1,5	500	-	17,81 €
HC3-16/SS/B	M3	0,50	16	1,4	1,5	500	-	22,22 €
HC3-20/SS/B	M3	0,50	20	1,4	1,5	500	✓	44,47 €
HC4-4/SS/B	M4	0,70	4	2,0	2,0	500	✓	11,08 €
HC4-5/SS/B	M4	0,70	5	2,0	2,0	500	✓	7,15 €
HC4-6/SS/B	M4	0,70	6	2,0	2,0	500	✓	10,95 €
HC4-8/SS/B	M4	0,70	8	2,0	2,0	500	-	8,25 €
HC4-10/SS/B	M4	0,70	10	2,0	2,0	500	✓	10,83 €
HC4-12/SS/B	M4	0,70	12	2,0	2,0	500	-	14,13 €
HC4-16/SS/B	M4	0,70	16	2,0	2,0	500	-	14,13 €
HC4-20/SS/B	M4	0,70	20	2,0	2,0	500	✓	40,96 €
HC5-5/SS/B	M5	0,80	5	2,5	2,5	500	✓	9,92 €
HC5-6/SS/B	M5	0,80	6	2,5	2,5	500	✓	16,98 €
HC5-8/SS/B	M5	0,80	8	2,5	2,5	500	✓	11,93 €
HC5-10/SS/B	M5	0,80	10	2,5	2,5	500	✓	11,76 €
HC5-12/SS/B	M5	0,80	12	2,5	2,5	500	✓	22,02 €
HC5-16/SS/B	M5	0,80	16	2,5	2,5	500	-	18,54 €
HC5-20/SS/B	M5	0,80	20	2,5	2,5	500	✓	22,41 €
HC5-25/SS/B	M5	0,80	25	2,5	2,5	200	-	43,87 €
HC5-30/SS/B	M5	0,80	30	2,5	2,5	200	✓	19,04 €
HC6-6/SS/B	M6	1,00	6	3,0	3,0	500	✓	20,34 €
HC6-8/SS/B	M6	1,00	8	3,0	3,0	500	✓	39,13 €
HC6-10/SS/B	M6	1,00	10	3,0	3,0	500	✓	28,83 €
HC6-12/SS/B	M6	1,00	12	3,0	3,0	500	✓	49,93 €
HC6-16/SS/B	M6	1,00	16	3,0	3,0	500	-	31,96 €
HC6-20/SS/B	M6	1,00	20	3,0	3,0	500	✓	49,52 €
HC6-25/SS/B	M6	1,00	25	3,0	3,0	200	✓	20,86 €
HC6-30/SS/B	M6	1,00	30	3,0	3,0	200	-	27,26 €
HC6-35/SS/B	M6	1,00	35	3,0	3,0	200	-	24,84 €
HC6-40/SS/B	M6	1,00	40	3,0	3,0	200	✓	31,53 €
HC8-16/SS/B	M8	1,25	16	5,0	4,0	200	✓	18,97 €
HC8-20/SS/B	M8	1,25	20	5,0	4,0	200	✓	22,26 €
HC8-25/SS/B	M8	1,25	25	5,0	4,0	200	-	27,19 €
HC8-30/SS/B	M8	1,25	30	5,0	4,0	200	✓	46,37 €
HC8-40/SS/B	M8	1,25	40	5,0	4,0	200	-	50,63 €
HC10-10/SS/B	M10	1,50	10	6,0	5,0	100	-	Sur demande
HC10-16/SS/B	M10	1,50	16	6,0	5,0	100	-	17,94 €
HC10-20/SS/B	M10	1,50	20	6,0	5,0	100	✓	23,22 €
HC10-25/SS/B	M10	1,50	25	6,0	5,0	100	-	22,22 €
HC10-30/SS/B	M10	1,50	30	6,0	5,0	100	-	27,72 €
HC10-40/SS/B	M10	1,50	40	6,0	5,0	100	-	39,54 €
HC10-50/SS/B	M10	1,50	50	6,0	5,0	100	-	59,38 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Matière :

Vis : acier classe 10.9.


Embout : Delrin

Info.

L'embout en Delrin est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité



Bout en delrin




REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM4-7/DL	M4	2	7	2	✓	3,70 €
NTM4-9/DL	M4	2	9	2	✓	3,70 €
NTM4-11/DL	M4	2	11	2	✓	3,70 €
NTM4-13/DL	M4	2	13	2	✓	3,64 €
NTM4-17/DL	M4	2	17	2	✓	3,64 €
NTM4-31/DL	M4	2	31	2	✓	8,89 €
NTM4-41/DL	M4	2	41	2	-	9,02 €
NTM5-9/DL	M5	3	9	2,5	✓	3,41 €
NTM5-11/DL	M5	3	11	2,5	-	3,41 €
NTM5-13/DL	M5	3	13	2,5	-	3,41 €
NTM5-17/DL	M5	3	17	2,5	✓	3,41 €
NTM5-21/DL	M5	3	21	2,5	-	3,70 €
NTM5-31/DL	M5	3	31	2,5	-	9,49 €
NTM5-41/DL	M5	3	41	2,5	-	9,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Unl. 1 à 19
NTM6-11/DL	M6	3,5	11,3	3	✓	3,41 €
NTM6-13/DL	M6	3,5	13,3	3	✓	3,41 €
NTM6-17/DL	M6	3,5	17,3	3	-	3,70 €
NTM6-21/DL	M6	3,5	21,3	3	✓	3,70 €
NTM6-26/DL	M6	3,5	26,3	3	✓	3,88 €
NTM6-41/DL	M6	3,5	41,3	3	-	9,80 €
NTM6-51/DL	M6	3,5	51,3	3	-	9,94 €
NTM6-61/DL	M6	3,5	61,3	3	-	10,07 €
NTM8-13/DL	M8	5	13,6	4	-	3,88 €
NTM8-17/DL	M8	5	17,6	4	✓	3,88 €
NTM8-21/DL	M8	5	21,6	4	-	3,88 €
NTM8-26/DL	M8	5	26,6	4	✓	4,16 €
NTM8-33/DL	M8	5	33,6	4	✓	4,74 €
NTM8-51/DL	M8	5	51,6	4	-	9,49 €
NTM8-61/DL	M8	5	61,6	4	-	9,67 €
NTM8-81/DL	M8	5	81,6	4	✓	9,80 €
NTM10-18/DL	M10	6,5	17,9	5	-	4,60 €
NTM10-22/DL	M10	6,5	21,9	5	-	4,80 €
NTM10-27/DL	M10	6,5	26,9	5	-	4,81 €
NTM10-34/DL	M10	6,5	33,9	5	-	5,53 €
NTM10-42/DL	M10	6,5	41,9	5	-	6,38 €
NTM10-52/DL	M10	6,5	51,9	5	-	9,67 €
NTM10-62/DL	M10	6,5	61,9	5	-	9,86 €
NTM10-82/DL	M10	6,5	81,9	5	-	9,94 €
NTM12-22/DL	M12	8	22,1	6	-	5,39 €
NTM12-27/DL	M12	8	27,1	6	✓	5,53 €
NTM12-34/DL	M12	8	34,1	6	-	6,07 €
NTM12-42/DL	M12	8	42,1	6	-	6,79 €
NTM12-52/DL	M12	8	52,1	6	-	7,84 €
NTM12-62/DL	M12	8	62,1	6	-	10,07 €
NTM12-82/DL	M12	8	82,1	6	-	10,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

NTM_{BR}

En acier bruni


- Matière :
Vis : acier classe 10.9.
Embout : laiton

Info.

L'embout en laiton est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité



Bout en laiton




REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM4-6/BR	M4	2,5	6,5	2	✓	7,22 €
NTM4-10/BR	M4	2,5	10,5	2	✓	7,22 €
NTM4-16/BR	M4	2,5	16,5	2	-	7,45 €
NTM4-30/BR	M4	2,5	30,5	2	-	10,06 €
NTM4-40/BR	M4	2,5	40,5	2	-	10,25 €
NTM5-8/BR	M5	3	8,5	2,5	-	6,50 €
NTM5-12/BR	M5	3	12,5	2,5	✓	6,50 €
NTM5-20/BR	M5	3	20,5	2,5	-	6,76 €
NTM5-30/BR	M5	3	30,5	2,5	-	10,25 €
NTM5-40/BR	M5	3	40,5	2,5	-	10,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM6-11/BR	M6	4,0	11,5	3	✓	6,50 €
NTM6-17/BR	M6	4,0	17,5	3	✓	6,50 €
NTM6-26/BR	M6	4,0	26,5	3	✓	6,76 €
NTM6-41/BR	M6	4,0	41,5	3	-	10,43 €
NTM6-51/BR	M6	4,0	51,5	3	-	10,65 €
NTM6-61/BR	M6	4,0	61,5	3	-	10,65 €
NTM8-12/BR	M8	5,5	12,0	4	✓	6,75 €
NTM8-22/BR	M8	5,5	22,0	4	✓	6,75 €
NTM8-32/BR	M8	5,5	32,0	4	✓	6,93 €
NTM8-52/BR	M8	5,5	52,0	4	-	10,85 €
NTM8-62/BR	M8	5,5	62,0	4	-	11,01 €
NTM8-82/BR	M8	5,5	82,0	4	-	11,08 €
NTM10-14/BR	M10	7,0	14,0	5	-	7,71 €
NTM10-18/BR	M10	7,0	18,0	5	-	7,71 €
NTM10-27/BR	M10	7,0	27,0	5	-	7,86 €
NTM10-37/BR	M10	7,0	37,0	5	-	8,30 €
NTM10-52/BR	M10	7,0	52,0	5	-	11,01 €
NTM10-62/BR	M10	7,0	62,0	5	-	11,20 €
NTM10-82/BR	M10	7,0	82,0	5	✓	11,36 €
NTM12-18/BR	M12	8,5	18,5	6	-	8,46 €
NTM12-22/BR	M12	8,5	22,5	6	-	8,46 €
NTM12-32/BR	M12	8,5	32,5	6	-	9,23 €
NTM12-42/BR	M12	8,5	42,5	6	-	9,95 €
NTM12-52/BR	M12	8,5	52,5	6	-	11,20 €
NTM12-62/BR	M12	8,5	62,5	6	-	11,42 €
NTM12-82/BR	M12	8,5	82,5	6	-	11,73 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- N'endommage pas les arbres
- Autobloquant
- Le bout en nylon s'adapte aux arbres
- Meilleure tenue grâce à l'extrémité en nylon
- Matière :

Inox

Bout Nylon (la couleur peut varier selon arrivage)

Bout en nylon



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Ø Filetage	Pas	L	ØN	A	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
NTM2-4	M2	0,4	4,0	0,8	0,8	✓	23,87 €
NTM2-5	M2	0,4	5,0	0,8	0,8	✓	27,02 €
NTM2-6	M2	0,4	6,0	0,8	0,8	✓	21,18 €
NTM2-7	M2	0,4	7,0	0,8	0,8	-	Sur demande
NTM3-4	M3	0,5	4,0	1,6	0,8	✓	10,52 €
NTM3-5	M3	0,5	5,0	1,6	0,8	✓	7,81 €
NTM3-6	M3	0,5	6,0	1,6	0,8	✓	17,45 €
NTM4-5	M4	0,7	5,0	2,4	1,2	✓	8,66 €
NTM4-7	M4	0,7	7,0	2,4	1,2	✓	16,11 €
NTM4-11	M4	0,7	11,0	2,4	1,2	✓	13,77 €
NTM4-15	M4	0,7	15,0	2,4	1,2	✓	30,64 €
NTM5-7	M5	0,8	7,0	2,4	1,2	✓	20,77 €
NTM5-11	M5	0,8	11,0	2,4	1,2	✓	10,22 €
NTM5-15	M5	0,8	15,0	2,4	1,2	✓	15,24 €
NTM5-21	M5	0,8	21,0	2,4	1,2	✓	10,19 €
NTM6-7.5	M6	1,0	7,5	3,2	1,6	✓	15,22 €
NTM6-11.5	M6	1,0	11,5	3,2	1,6	✓	11,09 €
NTM6-17.5	M6	1,0	17,5	3,2	1,6	✓	14,79 €
NTM6-26.5	M6	1,0	26,5	3,2	1,6	✓	16,90 €
NTM10-14.5	M10	1,5	14,5	4,8	2,4	-	13,47 €
NTM10-22.5	M10	1,5	22,5	4,8	2,4	-	33,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm